

Dahua Hero A1

3 MP WLAN-Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion, Personenerkennung, integrierter Sirene, intelligentem Tracking

EAN: 6939554916564

Die Dahua Hero A1 Schwenk- und Neige WLAN Kamera bietet eine hervorragende Lösung für die Überwachung, besonders wenn es um einfache Installation und Bedienung geht. Mit einer Auflösung von 3 MP (2304 x 1296) und fortschrittlichen Funktionen, wie Personen- und Haustiererkennung, intelligenter Verfolgung und Privatsphäre-Modus ist sie eine hervorragende Wahl für die Sicherheit Ihres Zuhauses. Die Kamera bietet klare Videoübertragung in Echtzeit, Zwei-Wege-Audiokommunikation und flexible Speicheroptionen.



Mit einem Schwenkbereich von 0° bis 355° und einer Neigung von -5° bis 80° wird eine umfassende Überwachung gewährleistet. Diese Flexibilität ist besonders nützlich, um größere Bereiche mit minimalem Aufwand zu überwachen.

Die IR-Nachtsicht sorgt für klare und detailreiche Bilder bis zu einer Reichweite von 10 Metern, selbst bei völliger Dunkelheit, sodass die Kamera auch bei Nacht zuverlässig im Einsatz bleibt.

Mit der neuen 2,4GHz WiFi6 Technologie, bietet Ihnen die Kamera eine nahtlose Integration ins heimische Netzwerk mit dem geringsten Verlust an Geschwindigkeit und Leistung des Netzwerkes. Die Hero A1 Kamera setzt auf die neue H.265 Codierung, womit Datenverbrauch in Ihrem Heimnetzwerk eingespart wird, bei gleichbleibender und hoher Bildübertragungsqualität.

Mit der kostenlosen Dahua App werden sofortige Benachrichtigungen versendet, wenn unerwartete Ereignisse auftreten. Die 2-Wege-Audio Technologie ermöglicht eine direkte Kommunikation aus der Ferne, um Gäste zu begrüßen oder ungebetene Besucher abzuschrecken.

Der „One-Click Privacy Mode“ schützt Ihre Privatsphäre, wenn Sie zu Hause sind und ermöglicht die Deaktivierung der Kamera per Knopfdruck in der App. Die Überwachungskamera verfügt außerdem über eine Geräuscherkennung, die Sie sofort auf ungewöhnliche Geräusche wie zum Beispiel das Weinen eines Babys oder das Zerschlagen von Glas aufmerksam macht.

Die neue Bluetooth-Pairing Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation der Dahua Hero A1, die ohne große Vorkenntnisse in wenigen Augenblicken ins Heimnetzwerk integriert werden kann.

Die Dahua Hero A1 unterstützt verschiedene Speicheroptionen: Micro SD-Karte (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR). Die Kamera unterstützt die Verbindung über 2,4 GHz WLAN und eine kabelgebundene Netzwerkverbindung über einen RJ45-Anschluss, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

- 3 MP (2304 x 1296) Auflösung
- H.265-Videokomprimierung: Reduziert Bandbreite und Speicherplatz
- Personenerkennung und Haustiererkennung: Präzise und schnelle Benachrichtigung
- Intelligente Verfolgung: Automatische Verfolgung von sich bewegenden Objekten
- Zwei-Wege-Audio: Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für direkte Kommunikation
- Nachtsicht: Bis zu 10 Meter klare Sicht bei Nacht
- Integrierte Alarmsirene zur Abschreckung unerwünschter Besucher
- „One-Click Privacy Mode“: Deaktiviert die Kamera für absolute Privatsphäre
- Geräuscherkennung: Alarmiert bei ungewöhnlichen Geräuschen wie z. B. Babygeschrei
- Netzwerkverbindung: Unterstützt sowohl WLAN als auch kabelgebundene Netzwerkverbindungen
- Flexible Speicheroptionen: Micro-SD-Karten (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR)
- Kostenlose Dahua App (iOS und Android)

Technische Daten

Modell	Hero A1 (DH-H3A)
Auflösung	3 MP (2304 x 1296)
Videokompression	H.265 / H.264
Bildsensor	1/3,2-Zoll-CMOS
Elektronische Verschußzeit	Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s
Blende	F2.0
Sichtfeld	73°(H), 41°(V), 88°(D)
Schwenken und Neigen	0° - 355° - Schwenk / -5 - 80° - Neigung
Videokomprimierung	H.265
Nachtsicht	Bis zu 10 Meter
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/S/W
Bildrate	Bis zu 25/30 fps
Bitrate	H.265: 80 kbps – 4096 kbps
Bilddrehung	0°/180°
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a
Sirene	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Personenerkennung	Ja
Haustiererkennung	Ja
Intelligente Verfolgung	Ja
Abnormale Geräuscherkennung	Ja
Netzwerkverbindung	2,4 GHz WLAN, RJ45 (LAN)
WLAN	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412 - 2,472 GHz
Privatsphärenmodus	Ja
App-Unterstützung	Kostenlose App DMSS
Speicheroptionen	Micro SD Karte (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR)
Konfigurierbare Bereiche	Ja
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
ONVIF-Unterstützung	Ja
Stromversorgung	DC 5 V, 1 A (USB-C)
Leistungsaufnahme	Basis: 1,6 W, Max. 3,6 W
Betriebstemperatur	-10°C - +45°C,
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%
Abmessungen	Ø77,8 x 108,1 mm
Gewicht	195 g

Lieferumfang

- Dahua Hero A1 3 MP WLAN-Überwachungskamera
- Netzadapter
- USB-C Kabel
- Montageplatte
- Kurzanleitung
- Päckchen mit Schrauben
- Lochschablone zur Montage