

Dahua Hero Dual D1

intelligente 5+5 MP WLAN-Überwachungskamera für Innenbereiche mit zwei Objektiven, Wi-Fi 6

EAN: 6939554941870

Die Dahua Hero Dual D1 Überwachungskamera ist eine moderne und zuverlässige Lösung für die umfassende Überwachung Ihres Zuhauses. Ausgestattet mit zwei leistungsstarken 5 MP Objektiven (je 2880 x 1620 Pixel) liefert sie gestochen scharfe Bilder in hoher Auflösung.

Die Kamera verfügt über ein fest ausgerichtetes Objektiv und ein schwenk- und neigbares Objektiv. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, einen festen Bereich – z. B. einen Eingangsbereich – dauerhaft zu überwachen und gleichzeitig mit dem beweglichen Objektiv flexibel Personen oder sich bewegende Objekte im Raum verfolgen können. Dank des Schwenkbereichs von 0° bis 349° sowie einer vertikalen Neigung von -5° bis 90° behält die Kamera jede Ecke des Raumes zuverlässig im Blick.



Mit der IR-Nachtsicht, ermöglicht die Hero Dual D1 Ihnen eine klare und detailreiche IR-Nachtsicht mit bis zu 10 Metern Reichweite, selbst bei absoluter Dunkelheit.

Ihre innovativen Funktionen wie KI-gestützte Erkennung von Personen und Haustieren mit automatischer Verfolgung bieten einen zuverlässigen und smarten Schutz Ihres Zuhauses. Die Hero Dual D1 erkennt abnormale Geräusche und alarmiert Sie umgehend. Ebenso bietet die Kamera Ihnen die Möglichkeit, eine automatische Patrouille einzustellen, womit die Kamera die wichtigsten Punkte im Raum völlig automatisch abdeckt und überwacht.

Dank der kostenlosen Dahua App, erhalten Sie umgehend eine Benachrichtigung, wenn etwas Unerwartetes vor sich gehen sollte – mit der 2-Wege-Audio Technologie können Sie auch aus der Ferne in direkte Kommunikation gehen und Gäste begrüßen oder ungebetene Gäste abschrecken.

Dank der 1-Klick Anruftaste, können Sie schnell und bequem einen Anruf auf dem gekoppelten Smartphone auslösen, wodurch Sie ohne großen Aufwand jederzeit um Hilfe bitten können.

Mit dem „One-Click Privacy Mode“ können Sie die Kamera bei Nichtverwendung in den Ruhezustand versetzen. Somit bleibt die Kamera im Ruhezustand und Sie haben die Gewissheit, dass Sie daheim nicht von anderen beobachtet oder gestört werden können.

Mit Dual-WiFi (2,4 GHz und 5 GHz), wie auch der neuesten WiFi6 Anbindung, bietet die Kamera Ihnen eine nahtlose Integration ins heimische Netzwerk mit dem geringsten Verlust an Geschwindigkeit und Leistung des Netzwerkes. Die Hero Dual D1 Kamera setzt auf die neueste H.265 Codierung, womit Datenverbrauch in Ihrem Heimnetzwerk eingespart wird, bei gleichbleibender und hoher Bildübertragungsqualität.

Dank der neuen Bluetooth-Pairing Funktion von Dahua, bietet die Hero Dual D1 Kamera eine schnelle und einfache Installationsmöglichkeit, ohne große Vorkenntnisse ist die Kamera innerhalb von wenigen Augenblicken in Ihr Heimnetzwerk integriert und sorgt somit für smarte & sorglose Sicherheit in Handumdrehen.

Hauptmerkmale

- Zwei Objektive 5 MP Festobjektiv + 5 MP Schwenk- und Neigbare Objektiv
- 10 MP Gesamtauflösung für gestochen scharfe Bilder
- Manuelle und motorisierte Winkelanpassung für flexible Überwachung
- Nachtsicht – bis zu 10 Meter
- Intelligente Erkennung von Personen und Haustieren mit Nachverfolgung (Smart Tracking)
- Automatische Patrouille einstellbar für die Absicherung von wichtigen Zonen im Raum
- Zwei-Wege-Audio für Echtzeit-Kommunikation
- Erkennung von abnormalen Geräuschen mit Push-Benachrichtigung
- Dualband WLAN
- Aktive Abschreckung mit Scheinwerfer und Sirene
- Einfache Installation und Nutzung über die Imou App
- Micro-SD-Karte bis zu 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Dank der 1-Klick Anruftaste, können Sie schnell und bequem einen Anruf auf dem gekoppelten Smartphone auslösen

Technische Daten

Modell	Hero Dual D1 (DH-H5D-5F)
Auflösung	10 MP (2x 5 MP / 2880x 1620 Objektive)
Videokomprimierung	H.265
Bildsensor	2x 1/3" 5 Megapixel Progressive CMOS
Objektiv	3,6 mm, F2.0
Schwenken und Neigen	PT-Objektiv: 0 – 349° Schwenk und -5 - 90° Neigung Fixiertes Objektiv mit manueller Winkeleinstellung: 0 - 15° Neigung
Sichtfeld	86°(H), 46°(V),104°(D)
Nachtsicht	Bis zu 10 Meter
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/S/W
Bildrate	Mainstream: 2880 × 1620 15 fps Substream: 640 × 360 15 fps
Video-Bitrate	H.265: 768 kbps–4096 kbps
Bilddrehung	0°/180°
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a
Sirene	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Personenerkennung	Ja
Haustiererkennung	Ja
Ungewöhnlicher Tonalarm	Ja
Datenschutzmodus	Ja
Netzwerkverbindung	2,4 / 5 GHz WLAN, RJ45 1 x 100 Mbps Ethernet Port
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4–2,4835 GHz, 2,4 GHz, EIRP≤20 dBm & 5,15 – 5,325 GHz, 5 GHz, EIRP≤23 dBm@5150 - 5250 MHz
WLAN-Kopplung	Bluetooth-Kopplung
Speicheroptionen	Unterstützt Micro-SD Karte (bis zu 256 GB)
Bedienungs-Software	DMSS
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
Stromversorgung	5 V DC (USB-C)
Energieaufnahme	Basis: 2,5 W; Max.: 5,4 W (Pulling-Stream + IR + PT-Rotation)
Betriebstemperatur	–10 °C bis +45 °C (–4 °F bis +113 °F)
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%, nicht kondensierend
Abmessungen	Ø 80,9 mm × 125,7 mm (3.19" × Ø 4.95")
Gewicht	233 g

Lieferumfang

- Dahua Hero Dual D1 Überwachungskamera
- Netzteiladapter
- Bohrschablone
- USB-Anschlusskabel
- Kurzanleitung
- Montageset