Dahua Picoo A2

5 MP 4G/LTE-Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion, Personenerkennung, integrierter Sirene, intelligentem Tracking

EAN: 6939554932588



Die Dahua Picoo A2 Schwenk- und Neige 4G Kamera ist eine hervorragende Sicherheitslösung für Umgebungen mit eingeschränktem WLAN-Zugang und ist damit ideal für abgelegene Außenbereiche wie Bauernhöfe, Ranches und Obstgärten.. Dank der hohen Auflösung von 5 MP (2880x1620), dem Schwenkbereich von 0° bis 345° und dem Neigebereich von 0° bis 90° kann die Kamera jede Situation mit den nötigen Details erfassen und aufzeichnen.

Die integrierten, smarten LED-Spotlights sorgen dafür, dass Sie auch bei völliger Dunkelheit klare und farbige Bilder erhalten, sodass Sie auch in der Nacht keine wichtigen Details verpassen. Zusätzlich ermöglicht die IR-Nachtsicht eine zuverlässige Überwachung im Dunkeln in bis zu 30 Metern Entfernung.

Ihre innovativen Funktionen wie KI-gestützte Erkennung von Personen und Fahrzeugen mit automatischer Verfolgung bieten einen zuverlässigen und smarten Schutz Ihres Eigenheims. Ebenso bietet die Dahua Picoo A2 Ihnen die Möglichkeit, eine automatische Patrouille einzustellen, womit die Kamera die wichtigsten Bereiche auf Ihrem Grundstück völlig automatisch abdeckt und überwacht.

Dank integriertem LTE- / 4G-Modul kann die Kamera selbst dort eingesetzt werden, wo Sie bisher über kein Netzwerk verfügt haben. Zum Beispiel kann die Kamera auf dem Land oder auf Ihrem Hof Ihre Pferde im Blick behalten. Die Picoo A2 4G Kamera setzt auf die neueste H.265 Codierung, womit Datenverbrauch in Ihrem Heimnetzwerk eingespart wird, bei gleichbleibender und hoher Bildübertragungsqualität.

Für zusätzliche Sicherheit sorgen die integrierten Sound- und Lichtalarmfunktionen, die Sie manuell über die App steuern oder auf automatische Auslösung einstellen können. Mit der kostenlosen Dahua App erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn unerwartete Ereignisse auftreten. Die 2-Wege-Audio Technologie ermöglicht es Ihnen, aus der Ferne mit Besuchern zu kommunizieren oder ungebetene Gäste abzuschrecken.

Mit der IP66 Zertifizierung ist die Kamera äußerst robust und hält selbst Schnee und Starkregen stand, wodurch eine langlebige Sicherheit für Ihr Eigenheim geboten wird.

- Eine SIM-Karte mit passendem Datentarif wird extra benötigt. -

Ähnlich wie Ihr Mobiltelefon benötigt die Überwachungskamera eine SIM-Karte mit einem Datentarif, um Videosignale über das 3G/4G-Netz zu übertragen.

Hauptmerkmale

- 5 MP (2880 x 1620) Auflösung
- H.265+/H.265-Videokomprimierung: Reduziert Bandbreite und Speicherplatz
- Personen- und Fahrzeugerkennung: Präzise und schnelle Benachrichtigung
- Intelligente Verfolgung: Automatische Verfolgung von sich bewegenden Objekten
- Zwei-Wege-Audio: Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für direkte Kommunikation
- Farb- und Infrarot-Nachtsicht: Bis zu 30 Meter klare Sicht bei Nacht
- Integrierte Alarmsirene zur Abschreckung unerwünschter Besucher
- Netzwerkverbindung: Unterstützt sowohl WLAN als auch kabelgebundene Netzwerkverbindungen
- Aufzeichnung von Ereignissen auf Micro-SD-Karte bis zu 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kostenlose Dahua App (iOS & Android)

Technische Daten

Modell	Picoo A2 (DH-P5AE-PV-4G)
Auflösung	5 MP (2880 x 1620)
Videokompression	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+
Bildsensor	1/2,8“ CMOS
Elektronische Verschlußzeit	Auto/Manuell 1/25 s–1/100,000 s
Blende	F1.6
Brennweite	4,0 mm
Sichtfeld	81°(H), 48°(V), 94°(D)
Schwenken und Neigen	0° - 350° - Schwenken / -5 - 80° - Neigung
Videokomprimierung	H.265
Nachtsicht	Farbnachtsicht: bis zu 30 Meter (2 weiße LEDs) S/W-Nachtsicht: bis zu 30 Meter (2 IR-LEDs)
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/S/W
Bildrate	Bis zu 25/30 fps
Bitrate	H264: 64 – 8192 kbit/s, H265: 25 – 6400 kbit/s
Bilddrehung	0°/180°
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a
Sirene	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Personenerkennung	Ja
Fahrzeugerkennung	Ja
Intelligente Verfolgung	Ja
Abnormale Geräuscherkennung	Ja
Netzwerkverbindung	4G / LTE
Frequenzbänder	EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
App-Unterstützung	Kostenlose App DMSS
Speicheroptionen	Micro SD Karte bis zu 256 GB
Konfigurierbare Bereiche	Ja
App-Unterstützung	DMSS, Smart PSS Lite
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
Stromversorgung	DC 12 V, 1 A
Leistungsaufnahme	Basis: 3 W, Max: 9 W (Beleuchtung + PTZ)
Betriebstemperatur	-30°C - +55°C,
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%
Abmessungen	140,5 mm × Ø111,0 mm (5,53" × Ø4,37")
Gewicht	0,5 Kg

Lieferumfang

- Dahua Picoo A2 5 MP 4G-Überwachungskamera
- Netzadapter
- Wasserdichte Hülle
- Kurzanleitung
- Päckchen mit Schrauben
- Lochschablone zur Montage
- Rechtliche Informationen