

Dahua Picoo Dual D1

intelligente 5+5 MP WLAN-Überwachungskamera mit Schwenk- & Neigefunktion, zwei Objektiven und WiFi-6

EAN: 6939554935695

Die Picoo Dual-Serie der Dahua WLAN-Kameras vereint innovative Technologie mit vielseitigen Überwachungsmöglichkeiten. Diese Kamera verfügt über eine Kombination aus Festobjektiv und PT-Objektiv, die eine gleichzeitige Überwachung zweier Bereiche ermöglicht und somit eine umfassende Abdeckung aus mehreren Blickwinkeln bietet. Dank der Doppelobjektive können fortschrittliche Funktionen wie KI-gestützte Personen- und Fahrzeugerkennung genutzt werden, um Fehlalarme zu minimieren. Das PT-Objektiv erlaubt die automatische Verfolgung beweglicher Ziele, wodurch die Überwachung noch intelligenter gestaltet wird.



Die Dahua Picoo Dual D1 WLAN-Kamera mit zwei Objektiven (je 5 Megapixel, 2880 x 1620) bietet eine hohe Auflösung, mit der auch kleinste Details präzise erfasst werden können. Der Schwenkbereich von 0° bis 352° und der Neigebereich von 0° bis 90° sorgen für eine flexible Überwachung aller Bereiche. Mit den integrierten, intelligenten LED-Scheinwerfern ist eine Nachtsicht in Farbe bis zu 20 Meter mit dem festen Objektiv und eine IR-Nachtsicht bis zu 30 Meter möglich, während das PT-Objektiv einen Sichtbereich in Farbe von bis zu 40 Metern und bis zu 50 Metern als IR-Nachtsicht bietet. Das bedeutet, dass wichtige Details auch bei völliger Dunkelheit sichtbar bleiben.

Zu den weiteren Merkmalen zählen die KI-gestützte Erkennung von Personen und Fahrzeugen mit automatischer Verfolgung, die eine zuverlässige Überwachung gewährleisten. Ebenso bietet die Picoo Dual D1 Ihnen die Möglichkeit, eine automatische Patrouille einzustellen, womit die Kamera die wichtigsten Punkte in auf Ihrem Grundstück völlig automatisch abdeckt und überwacht. Die Kamera ist nach IP66 zertifiziert, was sie wetterfest macht und sie vor Schnee, Regen und Staub schützt – ideal für den Einsatz im Außenbereich.

Die Steuerung erfolgt bequem über die kostenlose Dahua App für iOS und Android, damit Sie mit nur wenigen Klicks auf den Live-Stream zugreifen können, Bewegungsbenachrichtigungen erhalten und wichtige Momente speichern. Mit der 2-Wege-Audio-Funktion ist eine direkte Kommunikation möglich, beispielsweise um Gäste zu begrüßen oder Eindringlinge zu warnen. Sie bietet Integrierte Sound- und Licht-Alarmfunktionen.

Die Bluetooth-Pairing-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, sodass die Kamera innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit ist.

Die Verbindung ins Netzwerk erfolgt über die neueste 2,4 GHz WiFi6-Technologie sowie einen RJ-45 LAN-Anschluss, was eine stabile und schnelle Datenübertragung sicherstellt. Die Nutzung der H.265-Codierung reduziert den Datenverbrauch bei gleichbleibend hoher Bild- und Tonqualität. Eingebaute Sound- und Lichtalarme können manuell oder automatisch aktiviert werden, um ungebetene Gäste abzuschrecken.

Die Dahua Picoo Dual D1 unterstützt verschiedene Speicheroptionen: Micro SD-Karte mit bis zu 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten), Netzwerkrekorder (NVR).

Hauptmerkmale

- Zwei Objektive 5 MP Festobjektiv + 5 MP Schwenk- und Neigbare Objektiv
- Schwenkbereich: 0° - 352°, Neigung: 0° - 90°
- 10 MP Gesamtauflösung für gestochen scharfe Bilder
- Manuelle und motorisierte Winkelanpassung für flexible Überwachung
- Nachtsicht – bis zu 30 Meter
- Intelligente Erkennung von Personen und Fahrzeugen mit Nachverfolgung (Smart Tracking)
- Automatische Patrouille einstellbar für die Absicherung von wichtigen Zonen
- Zwei-Wege-Audio für Echtzeit-Kommunikation
- Wi-Fi 6 Technologie
- Aktive Abschreckung mit Scheinwerfer und Sirene
- Einfache Installation und Nutzung über die Imou App
- Micro-SD-Karte bis zu 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wettergeschützt nach IP66

Technische Daten

Modell	Picoo Dual D1 (DH-P5D-5F-PV)
Auflösung	10 MP (2x 5 MP / 2880x 1620 Objektive)
Videokomprimierung	H.265
Bildsensor	2x 1/3" 5 Megapixel Progressive CMOS
Festobjektiv	2,8 mm, F1.6
Sichtfeld	95°(H), 53°(V),110°(D)
Nachtsicht	bis zu 30 m (2x IR-LED) bis zu 20 m (2x weiße LED)
Schwenken und Neigen	Fixiertes Objektiv mit manueller Winkeleinstellung: -10 - 15° Neigung
PT-Objektiv	6 mm, F1.6
Sichtfeld	49°(H), 26°(V),57°(D)
Schwenken und Neigen	PT-Objektiv Schwenkbereich: 0° - 352°, Neigung: 0° - 90°
Sichtfeld	86°(H), 46°(V),104°(D)
Nachtsicht	bis zu 50 m (2x IR-LED) bis zu 40 m (2x weiße LED)
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/S/W
Bildrate	Mainstream: 2880 × 1620 15 fps Substream: 640 × 360 15 fps
Video-Bitrate	H.265: 768 kbps–4096 kbps
Bilddrehung	0°/180°
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a
Sirene	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Personenerkennung	Ja
Fahrzeugerkennung	Ja
Netzwerkverbindung	2,4 WLAN, RJ45 1 x 100 Mbps Ethernet Port
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4–2,4835 GHz, 2,4 GHz, EIRP≤20 dBm
WLAN-Kopplung	Bluetooth-Kopplung
Speicheroptionen	Unterstützt Micro-SD Karte (bis zu 256 GB)
Bedienungs-Software	DMSS
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
Stromversorgung	12 V DC
Energieaufnahme	Basis: 2,6 W; Max.: 10,6 W (Pulling-Stream + IR + PT-Bewegung + Sirene und Warnlicht)
Wetterschutz	IP66
Betriebstemperatur	–20 °C bis +50 °C (–4 °F bis +122 °F)
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%, nicht kondensierend
Abmessungen	159,4 mm × 119,1 mm × 210 mm (6.28" × 4.69" × 8.27") (L × W × H)
Gewicht	585 g

Lieferumfang

- Dahua Picoo Dual D1 Überwachungskamera
- Netzteiladapter
- Bohrschablone
- Kurzanleitung
- Montageset