

Dahua Picoo Dual D1

intelligente 3+3 MP 4G/LTE-Überwachungskamera mit Schwenk- & Neigefunktion, zwei Objektiven und Auto-Verfolgung

EAN: 6939554937576

Die Picoo Dual-Serie der Dahua kabellosen Kameras vereint innovative Technologie mit vielseitigen Überwachungsmöglichkeiten. Diese Kamera verfügt über eine Kombination aus Festobjektiv und PT-Objektiv, die eine gleichzeitige Überwachung zweier Bereiche ermöglicht und somit eine umfassende Abdeckung aus mehreren Blickwinkeln bietet. Dank der Doppelobjektive können fortschrittliche Funktionen wie KI-gestützte Personen- und Fahrzeugerkennung genutzt werden, um Fehlalarme zu minimieren. Das PT-Objektiv erlaubt die automatische Verfolgung beweglicher Ziele, wodurch die Überwachung noch intelligenter gestaltet wird.



Die Dahua Picoo Dual D1 4G-Kamera mit zwei Objektiven (je 3 Megapixel, 2304 x 1296) bietet eine hohe Auflösung, mit der auch kleinste Details präzise erfasst werden können. Der Schwenkbereich von 0° bis 350° und der Neigebereich von 0° bis 90° sorgen für eine flexible Überwachung aller Bereiche. Mit den integrierten, intelligenten LED-Scheinwerfern, sowie Infrarot-LEDs ist eine Nachtsicht bis zu 30 Meter Entfernung möglich. Das bedeutet, dass wichtige Details auch bei völliger Dunkelheit sichtbar bleiben.

Zu den weiteren Merkmalen zählen die KI-gestützte Erkennung von Personen und Fahrzeugen mit automatischer Verfolgung, die eine zuverlässige Überwachung gewährleisten. Ebenso bietet die Picoo Dual D1 Ihnen die Möglichkeit, eine automatische Patrouille einzustellen, womit die Kamera die wichtigsten Punkte in auf Ihrem Grundstück völlig automatisch abdeckt und überwacht. Die Kamera ist nach IP66 zertifiziert, was sie wetterfest macht und sie vor Schnee, Regen und Staub schützt – ideal für den Einsatz im Außenbereich.

Dank integriertem LTE- / 4G-Modul kann die Kamera selbst dort eingesetzt werden, wo Sie bisher über kein Netzwerk verfügt haben. Zum Beispiel kann die Kamera auf dem Land oder auf Ihrem Hof Ihre Pferde im Blick behalten. Die Picoo Dual D1 4G-Kamera setzt auf die neueste H.265 Codierung, womit Datenverbrauch in Ihrem Heimnetzwerk eingespart wird, bei gleichbleibender und hoher Bildübertragungsqualität.

Die Steuerung erfolgt bequem über die kostenlose Dahua App für iOS und Android, damit Sie mit nur wenigen Klicks auf den Live-Stream zugreifen können, Bewegungsbenachrichtigungen erhalten und wichtige Momente speichern. Mit der 2-Wege-Audio-Funktion ist eine direkte Kommunikation möglich, beispielsweise um Gäste zu begrüßen oder Eindringlinge zu warnen. Sie bietet Integrierte Sound- und Licht-Alarmfunktionen.

- Eine SIM-Karte mit passendem Datentarif wird extra benötigt. -

Ähnlich wie Ihr Mobiltelefon benötigt die Überwachungskamera eine SIM-Karte mit einem Datentarif, um Videosignale über das 3G/4G-Netz zu übertragen.

Hauptmerkmale

- Zwei Objektive 3 MP Festobjektiv + 3 MP Schwenk- und Neigbare Objektiv
- Schwenkbereich: 0° - 352°, Neigung: 0° - 90°
- 6 MP Gesamtauflösung für gestochen scharfe Bilder
- Manuelle und motorisierte Winkelanpassung für flexible Überwachung
- Nachtsicht – bis zu 30 Meter
- Intelligente Erkennung von Personen und Fahrzeugen mit Nachverfolgung (Smart Tracking)
- Automatische Patrouille einstellbar für die Absicherung von wichtigen Zonen
- Zwei-Wege-Audio für Echtzeit-Kommunikation
- Aktive Abschreckung mit Scheinwerfer und Sirene
- Einfache Installation und Nutzung über die Imou App
- Micro-SD-Karte bis zu 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wettergeschützt nach IP66

Technische Daten

Modell	Picoo Dual D1 (DH-P3D-3F-PV-4G)
Auflösung	6 MP (2x 3 MP / 2304x 1296 Objektiv)
Videokomprimierung	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B
Bildsensor	2x 1/2,8" 3 Megapixel Progressive CMOS
Objektiv	4 mm, F1.6
Sichtfeld	74°(H), 43°(V), 87°(D)
Nachtsicht	bis zu 30 m (2x IR-LED, 2x weiße LED)
Schwenken und Neigen	Fixiertes Objektiv mit manueller Winkeleinstellung: -10 - 15° Neigung; PT-Objektiv Schwenkbereich: 0° - 352°, Neigung: 0° - 90°
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/S/W
Bildrate	Mainstream: 3MP/1080p/720p 15 fps Substream: 640 × 360 15 fps
Video-Bitrate	H264: 80 kbps–2.048 kbps H265: 32 kbit/s–1.536 kbit/s
Bilddrehung	0°/180°
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Audiokomprimierung	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Sirene	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Personenerkennung	Ja
Fahrzeugerkennung	Ja
Netzwerkverbindung	4G / LTE
Frequenzbänder	EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
Max. Sendeleistung	4G: Leistungsklasse 3: 23 dBm ±2 dB
Speicheroptionen	Unterstützt Micro-SD Karte (bis zu 256 GB)
Bedienungs-Software	DMSS
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
Stromversorgung	12 V DC
Energieaufnahme	Basis: 5 W; Max.: 12 W (Beleuchtung + PTZ + Ton- und Lichtwarnung)
Wetterschutz	IP66
Betriebstemperatur	–20 °C bis +50 °C (–4 °F bis +122 °F)
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%, nicht kondensierend
Abmessungen	124,9 mm × 159,4 mm × 213,9 mm (4,92" × 6,28" × 8,42") (L × B × H)
Gewicht	610 g

Lieferumfang

- Dahua Picoo Dual D1 4G-Überwachungskamera
- Wasserdichte Hülle
- Netzteiladapter
- Bohrschablone
- Kurzanleitung
- Montageset
- Rechtliche Informationen