

Dahua Turret A1

3K 5 MP Outdoor WLAN-Überwachungskamera mit Personen- & Fahrzeugerkennung, Farbnachtsicht, Wi-Fi 6

EAN: 6939554922886

Die Dahua Turret A1 Outdoor WLAN-Kamera ist eine hochmoderne Sicherheitslösung, die durch ihre 5 Megapixel Auflösung detailreiche und scharfe Bilder liefert. Die Installation und Inbetriebnahme gestaltet sich äußerst einfach, was die Kamera zu einer benutzerfreundlichen Wahl für jeden Haushalt macht.



Die intelligente Nachtsichtfunktion mit Infrarot- und LED-Beleuchtung liefert auch bei völliger Dunkelheit ein klares und farbenfrohes Bild, sodass Sie auch in der Nacht keine wichtigen Details verpassen.

Die Dahua Turret A1 Überwachungskamera ist mit innovativen Funktionen ausgestattet, darunter die KI-gestützte Erkennung von Personen und Fahrzeugen, die einen zuverlässigen und intelligenten Schutz bietet.

Dank der kostenlosen Dahua App, erhalten Sie umgehend eine Benachrichtigung, wenn etwas Unerwartetes vor sich gehen sollte – dank des integrierten Mikrofones können Sie aus der Ferne per App nicht nur sehen, sondern auch hören was bei Ihnen zu Hause passiert.

Die Turret A1 Kamera nutzt die neueste H.265 Codierung, die den Datenverbrauch im Heimnetzwerk reduziert, während die Bild- und Tonqualität konstant hoch bleibt. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung des Netzwerks und eine einfache Archivierung der Aufnahmen.

Die Dahua Turret A1 unterstützt verschiedene Speicheroptionen: Micro SD-Karte mit bis zu 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten), Netzwerkrekorder (NVR). Die Kamera unterstützt die Verbindung über die neueste 2,4 GHz Wi-Fi6-Technologie und eine kabelgebundene Netzwerkverbindung über einen RJ45-Anschluss, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Mit der neuen Bluetooth-Pairing-Funktion von Dahua bietet die Turret A1 eine schnelle und einfache Installationsmöglichkeit. Ohne Vorkenntnisse lässt sich die Kamera innerhalb weniger Augenblicke in das Heimnetzwerk integrieren und sorgt so im Handumdrehen für intelligente und sorgenfreie Sicherheit

Mit der IP67 Zertifizierung ist die Kamera äußerst robust und hält selbst Schnee und Starkregen stand, wodurch eine langlebige Sicherheit für Ihr Eigenheim geboten wird.

Hauptmerkmale

- 5 MP (2880 x 1620) Auflösung
- H.265-Videokomprimierung: Reduziert Bandbreite und Speicherplatz
- Personenerkennung: Präzise und schnelle Benachrichtigung
- Netzwerk: 2,4GHz und RJ-45 LAN-Anschluss
- Farb- und IR-Nachtsicht: Bis zu 30 Meter klare Sicht bei Nacht
- Flexible Speicheroptionen: Micro SD-Karte bis zu 256 GB (nicht im Lieferumfang), NVR
- Bluetooth Pairing Funktion – kinderleichte und schnelle Inbetriebnahme
- Kostenlose Dahua App (iOS & Android)
- IP67 Witterungsbeständig

Technische Daten

Modell	Turret A1 (DH-T5A-PV)
Auflösung	5 MP (2880 x 1620)
Videokomprimierung	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Bildsensor	1/2,7" CMOS
Min. Beleuchtung	0,007 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE), 0,0007 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung ein)
Blende	F1.6
Brennweite	3,6 mm
Sichtfeld	89°(H), 48°(V), 104°(D)
Nachtsicht	bis zu 30 Meter
Tag/Nacht	Farbe/S/W
Bildrate	Bis zu 25/30 fps
Bitrate	H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 32kbps ~ 4096kbps
Bilddrehung	0°/180°
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a; G.711Mu; PCM
Bewegungserkennung	Ja
Personenerkennung	Ja
Fahrzeugetrkennung	Ja
Netzwerkverbindung	2,4 GHz WLAN Wi-Fi 6, RJ45 (LAN)
WLAN	IEEE 802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP≤20 dBm
Speicheroptionen	Micro SD Karte bis zu 256 GB, Netzwerkrekorder (NVR)
App-Unterstützung	Smart PSS, DSS, DMSS
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
ONVIF-Unterstützung	Ja
Stromversorgung	DC 12 V
Leistungsaufnahme	Basis: 2,1 W, Max. 7,1 W (H.265 + warmes Licht an + Ton- und Lichtalarm)
Betriebstemperatur	-40°C - +60°C,
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%
Wetterschutz	IP67
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Abmessungen	102,2 mm x Ø109,9 mm (4.02" x Ø4.33")
Gewicht	320 g

Lieferumfang

- Dahua Turret A1 Überwachungskamera
- Montageplatte
- Wasserdichte Hülle
- Bohrschablone
- Montageset
- Netzteiladapter
- Schnellanleitung
- Rechtliche Informationen