

DS18DD (Basic) Akku Bohrschrauber

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



BRUSHLESS
Brushless Motor

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- 20-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Sehr leicht und kompakt

Technische Daten

Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren in Aluminium:	13 mm
Bohren in Holz:	36 mm
Maschinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	6,0x75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-440 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-1700 min ⁻¹
Max. Festdrehmoment (weich):	26 Nm
Max. Festdrehmoment (hart):	55 Nm
Drehmomentvorwahl:	0,6-4,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH:	157x58x216 mm
Gewicht:	0,9 kg

Lieferumfang

OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. DS18DDW4Z

EAN-Nr. 4966376334568