

DS18DDQ (2,0 Ah) (HSC II)

Akku Bohrschrauber Quick inkl. Zubehör

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



2.0Ah
Li-ion

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Highlights

- 18V (2x2,0 Ah) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 20-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Sehr leicht und kompakt
- Mit abnehmbarem 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Spindelwelle mit 1/4" Sechskantaufnahme für die Verwendung von Bits
- Separater Bithalter, Winkelaufsatz und versetzter Bithalter (für randnahe Arbeiten) inklusive

Technische Daten

Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren in Aluminium:	13 mm
Bohren in Holz:	36 mm
Maschinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	6,0x75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-440 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-1700 min ⁻¹
Max. Festdrehmoment (weich):	26 Nm
Max. Festdrehmoment (hart):	55 Nm
Drehmomentvorwahl:	0,6-4,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH:	157x58x216 mm
Gewicht:	0,9 kg

Lieferumfang

2 Akkus BSL1820M 18V (2,0 Ah)
1 Ladegerät UC18YFSL
1 HSC II (HIK-System-Case II)
Bithalter, versetzter Bithalter und Winkelaufsatz

Art.-Nr. **DS18DDQWRZ**

EAN-Nr. **4966376411696**