G3613DVE (Basic) (HSC III)
Akku Winkelschleifer

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation







MULTI VOLT | BRUSHLESS Brushless Motor | AT AUTOMATIC TRANSMISSION | Basic: ohne Akku

Highlights

- 36V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, Polyester Lüftungsgitter
- Mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- Mit AT Modus ausgerüstet
- Max. Power output 1.500W
- Soft-Start Funktion (Anlaufstrombegrenzung)
- Nach Überlastauslösung muss die Maschine neu gestartet werden
- NEU, mit „drop shot function“ Maschine schaltet nach herunterfallen ab, auch wenn der Schalter auf „ein“, steht, muss neu gestartet werden
- Antivibrations-Zusatzhandgriff für sichere Führung und gutes Handling, leicht und kompakt
- Elektronische Drehzahlregelung
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen anschraubbar
- Mit LED für sicheres Arbeiten an dunkleren Stellen
- Elektrische Motorbremse
- NEU, zweiteilige Schleifschutzhaube, 1x zum Schruppen, 1 x zum Trennen

Technische Daten

Schleifscheiben Ø:	125 mm
Bohrung Ø:	22,4 mm
Antriebsspindel:	M14
Seitengriff:	M10
Leerlaufdrehzahl:	3200-10000 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (AT Modus):	5500 min^{-1}
Gehäuseumfang:	176 mm
Abmessung L:	389 mm
Gewicht:	2,4 kg

Lieferumfang

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schleifschutzhaube
1 HSC III (HIK-System Case III)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr.	G3613DVEW2Z
EAN-Nr.	4966376406609

© HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH 2024. All rights reserved.