

Produktdatenblatt

PHILIPS



46001000

Sofort Warmweisses Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen/ Halogenlampen, Vereint die vertrauten Formen einer herkömmlichen Glühlampe mit gemuetlichem, warmweissem LED Licht, Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, G

Die auesserst langlebigen Philips LED-Lampen liefern ein hochwertiges Licht und deutliche, sofortige Energieeinsparungen.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	4.9
Ersatzwattage	
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	470
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Nein
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514460010
Bestellnummer (EOC)	871951446001000
10NC	9290035411

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	63
Artikel mit Verpackung / g	121

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,6	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	11,5	11,35	3,8

Verschiedenes

Typ



Ausstellungsdatum: 23.05.2022

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.