



28388600 LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE 3CT/4 EC - 19,99 EUR

Philips Classic LED Lampe mit Energieeffizienzlabel A ersetzt 60W, E27 Sockel, klar, warmweiß (2700K), liefert nachhaltige and langlebige LED Beleuchtung für maximale Energieersparnis
 Die Lampen innerhalb dieser hocheffizienten Produktkategorie halten 35 Jahre, mehr als doppelt so lange wie Standard-LED-Lampen, für weniger Müll. Zudem bieten sie bis zu 60 Prozent Ersparnis gegenüber Standard-LED-Lampen. Dies führt zu einer niedrigeren Stromrechnung, geringeren CO2-Emissionen und zu einem lebenswerteren Planeten.

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	4
Ersatzwattage	
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	35000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	640
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	EUR
Österreich:	EUR
Schweiz:	CHF

Codes

EAN Artikel	8720169283886
EAN Verpackungseinheit	8720169283893
Bestellnummer (EOC)	872016928388600
Interne Nr. Signify (GPC)	929003623593

Gewichte

Artikelgewicht / g netto		
Artikel mit Verpackung / g		
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe	Keine Angabe
Palette (brutto)/kg		

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4
Anzahl VPE pro Palettenlage	1
Anzahl Lagen pro Palette	
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10.4	6,00	6,00
Verpackung in cm (H/B/T)	12,00	21.7	7.7
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)			
Palette in cm (H/B/T)			

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	
Herkunftsland	



8 7 2 0 1 6 9 2 8 3 8 8 6



Ausstellungsdatum: 05.01.2024
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.