



EAN:	4013288234544	Abmessung:	30x5x4 mm
Teilenr:	05058109001	Gewicht:	5 g
Artikel-Nr:	840 Micro	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innensechskantschrauben
- Mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben)
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 4 mm Sechskant-Antrieb

Bits für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Zähhart, für den universellen Einsatz. 4 mm Sechskant.

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_micro.html

Wera - 840 Micro
05058109001 - 4013288234544

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für Innensechskant-Schrauben

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	mm	mm	inch	mm
05058108001	0,9	30	1 3/16"	2,0
05058109001	1,3	30	1 3/16"	2,6
05058110001	1,5	30	1 3/16"	2,6
05058111001	2,0	30	1 3/16"	2,6
05058112001	2,5	30	1 3/16"	2,6

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_micro.html

Wera - 840 Micro
 05058109001 - 4013288234544

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de