

**7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 0,4-2,0 Nm,
9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm
Serie 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher**



EAN:	4013288233578	Abmessung:	199x66x36 mm
Teilenr:	05075870001	Gewicht:	249 g
Artikel-Nr:	7508 VDE	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- VDE Drehmoment-Handhalter 7508 mit 5 voreingestellten Werten (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Extrem schnelles Einstellen der Anzugsdrehmomente
- Safe: Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug
- Torque Lock Funktion: Für hohe Löse- und Anzugsmomente ohne Drehmoment
- Mit Freilaufhülse und Aufnahme für Wera VDE-Wechselklingen

VDE-isolierter Drehmomentschraubendrehergriff mit 9 mm Sechskantaufnahme; ausschließlich für Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen. Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug. Mit fünf wählbaren Anzugsdrehmomenten Rechts/Links (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), die extrem schnell eingestellt werden können. Eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Mit Freilaufhülse für eine gute Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_serie_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_7508_vde.html

Wera - 7508 VDE
05075870001 - 4013288233578


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stückgeprüft



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Griff für Wera VDE-Wechselklingen



Der Handhalter Safe-Torque Speed VDE ist ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen geeignet.

Fünf wählbare Anzugsdrehmomente



Fünf wählbare Anzugsdrehmomente (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) und eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsdrehmomente.

Schnelle Drehmomenteinstellung




Schnelle Einstellung der wählbaren Anzugsdrehmomente.

Hör- und spürbares Übrerrasten



Deutlich hör- und spürbares Übrerrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Sichere Drehmomentübertragung



Die überrutschende Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug verhindert das ungewollte Übertragen zu hoher Drehmomente.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_serie_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_drehmomentschraubendreher_7508_vde.html

Wera - 7508 VDE
05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de