

Artikelnummer	Artikelname
178216054	Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, bruchfest, schlagfest, Knick-schutz, 2 Schutzkontaktsysteme, für Kabel 3x2,5mm², Farbe: schwarz

Vollgummi-Schutzkontakt-Winkelstecker, schwere Ausführung mit Knick-schutztülle und 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, bruchfest, schlagfest, formbeständig auch bei härtestem Einsatz, Einsatz: Gummi, Kap-pe: Gummi, für Kabelquerschnitt bis 3x2,5mm², 16A, 250V~, Schutzart IP44, Farbe: schwarz



Technische Daten		178216054
Polzahl		2
Werkstoff		Vollgummi
Zwischenstecker		nein
Nennstrom		16,00 A
Nennspannung		230 V
Farbe		schwarz
Ausführung		Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)		nein
Schutzart		IP44
Werkstoffgüte		sonstige
Schutzart (NEMA)		sonstige
NEMA-Code		sonstige
Anschluss technik		Schraubklemme
Steckrichtung		abgewinkelt