

Artikelnummer	Artikelname
179516009	Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutz, für Kabelquerschnitt bis 3x2,5mm², Farbe: schwarz

Vollgummi-Schutzkontakt-Stecker, mit Knickschutztülle, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, formbeständig auch bei härtestem Einsatz, Kappe und Einsatz: Gummi, für Kabelquerschnitte bis 3x2,5mm², 16A, 250V~, Schutzart IP44, Farbe: schwarz



Technische Daten		179516009
Polzahl		2
Werkstoff		Vollgummi
Zwischenstecker		nein
Nennstrom		16,00 A
Nennspannung		230 V
Farbe		schwarz
Ausführung		Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)		nein
Schutzart		IP44
Werkstoffgüte		sonstige
Schutzart (NEMA)		sonstige
NEMA-Code		sonstige
Anschluss technik		Schraubklemme
Steckrichtung		gerade