

Artikelnummer	Artikelname
180916009	Schutzkontaktgummikupplung, für härtesten Einsatz, Knickschutz, bruchfest, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3x2,5mm², Farbe: schwarz

Gummi-Schutzkontakt-Kupplung, mit Knickschutztüle, schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, formbeständig auch bei härtestem Einsatz, Kappe: Gummi, Einsatz: Gummi/PA, für Kabelquerschnitte bis 3x2,5mm², 16A, 250V~, Schutzart IP20, Farbe: schwarz



Technische Daten		180916009
Polzahl		2
Werkstoff		Vollgummi
Nennstrom		16,00 A
Nennspannung		230 V
Farbe		schwarz
Halogenfrei		ja
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)		nein
Geeignet für Schutzkontaktstift		nein
Schutzart		IP20
Werkstoffgüte		sonstige
Schutzart (NEMA)		sonstige
NEMA-Code		nicht zutreffend
Anschluss technik		Schraubklemme
Steckrichtung		gerade
Mit Schnellverschluss		nein
Mit Spannungsanzeige		nein