

Artikelnummer	Artikelname
120105005	2-fach Steckdosenleiste, wiederanschließbar ohne Zuleitung, Farbe: schwarz



Bild folgt
Foto folgt
Photo to follow

Steckdosenleiste ohne Zuleitung, 2-fach, wiederanschließbar, 16A, 230V~,
Farbe: schwarz

Technische Daten	120105005
Gehäuseform	rechteckig
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
FI-Schalter	nein
Mit Deckel	nein
Werkstoff	Kunststoff
Schlagfestigkeit	IK00
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Anzahl der Steckdosen mit Erdungstift	0
Anzahl der sonstigen Steckdosen	0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11	0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA	0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal	0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E	0
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Nennstrom	16,00 A
Farbe	schwarz
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	sonstige
Länge der Zuleitung	0 m
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Netzrentstörfilter	nein
Verdreher Zentraleinsatz	ja
Überspannungsschutz	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9011
Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO)	0
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.01.2025

Technische Daten		120105005
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17	0	
Schutzart	IP20	
Werkstoffgüte	Duroplast	
NEMA-Code	ohne	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	90°	
Art des Netzanschlusses	sonstige	
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschutzstift)	0	
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363	0	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30	0	
Überstromschutz	nein	
Max. Anschlussleistung	3680 W	
Direkt steckbar (ohne Leitung)	nein	
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt)	0	