

Artikelnummer	Artikelname
147703019	Kunststoff-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, H05VV-F3x1,5mm ² 3m, Farbe: schwarz

Kunststoff-Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, abgemanteltes Leitungsende mit Aderendhülsen, 16A, 250V~, H05VV-F3G1,5mm², Länge: 3m, Farbe: schwarz



Technische Daten		147703019
Leiternennquerschnitt	1,50 mm ²	
Frequenz	50 - 50 Hz	
Länge	3000,0 mm	
Spiralleitung	nein	
Nennspannung	230 - 230 V	
Steckverbindersystem systemgebunden	nein	
Nennstrom	16,00 A	
Ader-Zahl	3	
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	nein	
Mit Schutzleiter	ja	
Schutzart	IP20	
Mit Schnurschalter	nein	
Mantel-Farbe	schwarz	
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	
Brandverhaltens nach EN 13501-6: Klasse	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)	
Anschluss 2	Aderendhülse	
Kabeleinführung Anschluss 1	abgewinkelt	
Kabeleinführung Anschluss 2	gerade	