

Artikelnummer	Artikelname
141816016	PRCD-S, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, mit Verlängerung und Tragekoffer, Winkelstecker und Kupplung (Vollgummi)

PRCD-S, mit Schutzleiterüberwachung, 3-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230V, 16A, 50Hz, Schutzart IP44, im robusten Koffer, Vollgummi-Winkelstecker und Vollgummi-Kupplung mit Deckel, Leitungslänge Steckerseite 15cm, Leitungslänge Kupplungsseite 300cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm²



Technische Daten		141816016
Spannungsart		AC
Bemessungsisolationsspannung Ui		1500 V
Polzahl		3
Bemessungsfehlerstrom		0,03 A
Stoßstromfestigkeit		0,250 kA
Verschmutzungsgrad		2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig		1.50 - 2.50 mm ²
Mit Verriegelungsvorrichtung		nein
Zusatzeinrichtungen möglich		nein
Montageart		Kabel
Bemessungsstrom		16,00 A
Bemessungsspannung		230 V
Explosionsgeschützt		nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs		-25 - 40 °C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp		2,50 kV
Schutzart		IP44
Fehlerstrom-Typ		A
Frequenz		50 Hz
Kurzzeitverzögerter Typ		nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)		1,500 kA
Selektiver-Typ		nein