

Artikelnummer	Artikelname
141916019	PRCD-S, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, mit Verlängerung und Tragekoffer, Winkelstecker und 3-fach-Kupplung (Vollgummi)

PRCD-S, mit Schutzleiterüberwachung, 3-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230V, 16A, 50Hz, Schutzart IP44, im robusten Koffer, Vollgummi-Winkelstecker und Vollgummi-Kupplung 3-fach mit Deckeln, Leitungslänge Steckerseite 15cm, Leitungslänge Kupplungsseite 300cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm²



Technische Daten	141916019
Spannungsart	AC
Bemessungsisolationsspannung Ui	1500 V
Polzahl	3
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Stoßstromfestigkeit	0,250 kA
Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.50 - 2.50 mm²
Mit Verriegelungsvorrichtung	nein
Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Montageart	Kabel
Bemessungsstrom	16,00 A
Bemessungsspannung	230 V
Explosionsgeschützt	nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - 40 °C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	2,50 kV
Schutzart	IP44
Fehlerstrom-Typ	A
Frequenz	50 Hz
Kurzzeitverzögerter Typ	nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	1,500 kA
Selektiver-Typ	nein