

Artikelnummer	Artikelname
193201006	PRCD-2P, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 2-polig, 0,03A, IP55

PRCD-2P, 2-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230VAC, 16A, 50Hz, Schutzart IP55

Technische Daten	193201006
Spannungsart	AC
Bemessungsisolationsspannung Ui	1500 V
Polzahl	2
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Stoßstromfestigkeit	0,250 kA
Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.50 - 2.50 mm ²
Mit Verriegelungsvorrichtung	nein
Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Montageart	Kabel
Bemessungsstrom	16,00 A
Bemessungsspannung	230 V
Explosionsgeschützt	nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - 40 °C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	2,50 kV
Schutzart	IP55
Fehlerstrom-Typ	A
Frequenz	50 Hz
Kurzzeitverzögerter Typ	nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	1,500 kA
Selektiver-Typ	nein

