

Artikelnummer	Artikelname
344610006	Aufputz-Verteilerkasten, ohne Tür, 1-reihig für 12+2 Pole, Farbe: weiß

Aufputz-Verteilerkasten, IP40, 63A, 400VAC, ohne Tür, mit Klemmleiste für PE- und N-Anschluss 2x10 sowie notwendigem Zubehör (DIN-Schiene, Abdeckungen, Installationsmaterial), 1-reihig für 12+2 Pole



Technische Daten	344610006
Höhe	225,0 mm
Tiefe	70,0 mm
Anzahl der Reihen	1
EMV-Ausführung	nein
Anbaumöglichkeit	nein
DIN-Schiene	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein
Signaldurchlassende Tür	nein
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Breite	250,0 mm
RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Mit Montageplatte	nein
Breite in Teilungseinheiten	14
Schutzart	IP40
Mit Schloss	nein
Art der Abdeckung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung Deckel	mit Ausschnitt
Erdungsklemmenblock	ja
Neutralleiterklemmenblock	ja