

Artikelnummer	Artikelname
127485014	UNOversal 3-fach Steckdosenleiste erhöhter Berührungsschutz, Zuleitung 3m, Farbe: arktisweiß

UNOversal 3-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, 3m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², Steckdosenleisten-Länge 213mm, anschraubbar, Befestigungsabstand 197,5mm, 16A, 250V~, Farbe: arktisweiß



Technische Daten		127485014
Gehäuseform		rechteckig
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)		3
FI-Schalter		nein
Mit Deckel		nein
Werkstoff		Kunststoff
Schlagfestigkeit		IK00
Transparent		nein
Mit Feinsicherung		nein
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift		0
Anzahl der sonstigen Steckdosen		0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen		0
Anzahl der Anschlüsse USB		0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso		0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11		0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA		0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal		0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E		0
Kompatibel mit Apple HomeKit		nein
Kompatibel mit Google Assistant		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		nein
Nennstrom		16,00 A
Farbe		weiß
Aderquerschnitt		1,5 mm²
Halogenfrei		nein
Oberflächenschutz		unbehandelt
Länge der Zuleitung		3 m
Mit Ein-/Ausschalter		nein
Netzentstörfilter		nein
Verdreher Zentraleinsatz		ja
Überspannungsschutz		nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.01.2025

Technische Daten		127485014
RAL-Nummer (ähnlich)		9003
Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO)		0
IFTTT-Unterstützung verfügbar		nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13		0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15		0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23		0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25		0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17		0
Schutzart		IP20
Werkstoffgüte		Duroplast
NEMA-Code		ohne
Ausführung der Oberfläche		matt
Winkel verdrehter Zentraleinsatz		90°
Art des Netzanschlusses		Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschutzstift)		0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363		0
Antibakterielle Behandlung		nein
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30		0
Überstromschutz		nein
Max. Anschlussleistung		3680 W
Direkt steckbar (ohne Leitung)		nein
Ausführung des Steckers		abgewinkelt
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt)		0
Farbe (Kopp-Bezeichnung)		arktisweiß