

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ZIGBEE COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ compact outdoor plug with Zigbee technology | Kompakte smarte Außensteckdose mit Energieverbrauchskontrolle über ZigBee Technologie steuerbar



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche
- Zur Messung der Energieerzeugung von kleinen Solaranlagen

Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in compatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Mit IP44 geeignet für den Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte oder die Energieerzeugung von kleinen Solaranlagen

Produkteigenschaften


- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder Ein-/Aus-Taste am Gerät
- Steuerung über Stimme möglich: Google Home oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System
- Schutzart: IP44
- Energiezähler
- Zeitplanung
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Nennstrom	16 A
Netzfrequenz	50 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	111,00 g
Länge	57 mm
Breite	73 mm
Höhe	101.0 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Anschlussart	Stecker
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Anschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ZB_COMPACT_OD_PLUG
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11222558
	Konformitätserklärung	SMART ZB COMPACT OUTD PLUG EU

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854419317	Faltschachtel 1	62 mm x 96 mm x 109 mm	152.00 g	0.65 dm ³
4099854419324	Versandschachtel 4	200 mm x 130 mm x 121 mm	682.00 g	3.15 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.