

Anwämbrenner ECO 47

Der Hochleistungsbrenner für Abflammen- und Heißklebearbeiten in Economy Ausführung

NEU

Inklusive 3m Propan-Gasschlauch und 2 Komponenten-Griff



60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze



2-Komponenten-Griff



Ø 47 mm Brenner-Kopf mit Luftschlitzen für hervorragende Abflammergebnisse



3m Propan-Gasschlauch

ANWENDUNGSVORTEILE

- **Stabil & langlebig:** Verzinkter Stahl mit verstärktem Rand für hohe Beständigkeit.
- **Effizienter Gasverbrauch:** Präzise Gaseinstellung reduziert den Gasverbrauch.
- Ø 47 mm Brennerkopf für exakte und gleichmäßige Flammenergebnisse.
- Luftschlitze am Brennerkopf sorgen für optimale Luftzufuhr.
- 60 cm Brennerrohr für komfortables Arbeiten, inkl. Brennstütze für die Ablage.
- **Ergonomischer Griff:** 2-Komponenten-Griff für rutschfestes & sicheres Arbeiten.
- **Hoher Komfort:** Angenehmes Griffgefühl für längere Einsätze.

EINSATZBEREICH

Flämmen von Bitumenbahnen; Aufwärmen; Abflammen; Verschweißen von Folien; Teerarbeiten; Dachisolierungen; Beton- und Mauerwerkstrocknung; Biologische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung; Auch optimal zum Auftauen/ Enteisen geeignet; Europaletten-Veredelung und Möbelveredelung im Vintage-Style zum Selberrmachen

ANWENDUNG UNKRAUTVERNICHUNG

Das Gerät wenige Sekunden in einem Abstand von ca. 3 cm über das Unkraut führen. Die Flamme erreicht 1.060°C und bringt die Zellflüssigkeit der Wurzeln zum Gerinnen, wodurch diese innerhalb weniger Tage vertrocknen, ein Verbrennen ist nicht nötig. Der umweltschonende Unkrautentferner kommt komplett ohne chemische Stoffe wie Glyphosat & Co aus.



TECHNISCHE DATEN

Flammentemperatur:	bis 1060 °C
Gasdruck:	max. 4 bar, 8 kg/h
Brennerbiegung:	ca. 35° gebogen
Brennerrohrlänge:	60 cm
Brennerkopf:	Ø 47 mm
Propan-Gasschlauch:	3,0 m, G 2 x 3/8" L

Set- Inhalt: 1x Hochleistungsbrenner – Stahl verzinkt und randverstärkt | 1x Propangasschlauch – 3,0 m, G 2 x 3/8" L | 1x Griffstück mit Dreiwegeventil und fixierter Pilotflamme | 1x 60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze

Artikelname	Art. Nr.	VE	EAN
Anwämbrenner Eco 47	1500004669	5 Stück	4004625563960