

Propan Gasschlauch

Für unseren Profi Anwämbrenner RoTitan,
eignet sich für alle Gasgeräte mit Anschluss 3/8"

NEU

6 m Gummischlauch,
frostsicher bis -30 °C



Für unseren RoTitan
Anwämbrenner
Art.Nr. 1500004667



In Verbindung mit
unserer Schnelkupplung
(Art.-Nr. 1500004792) einsetzbar

ANWENDUNGSVORTEILE

- **6 m Schlauchlänge** für mehr Bewegungsfreiheit und komfortables Arbeiten, besonders bei größeren Entfernungen zwischen Gasquelle und Gerät.
- **Extrem** langlebig dank widerstandsfähiger Gummischicht und Textileinlage.
- Äußerst witterungs- und temperaturbeständig bis zu **-30°C**.

EINSATZBEREICH

Eignet sich für alle Gasgeräte mit 3/8" Anschluss.
GEEIGNET FÜR: Propan Brenngase

TECHNISCHE DATEN

Länge:	6 Meter
Material:	Gummi mit Textileinlage
Anschlüsse:	2x G3/8" Linksgewinde
Temperaturbeständigkeit:	Bis -30°C
Witterungsbeständigkeit:	Hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse, einschließlich UV-Strahlung und Feuchtigkeit.
Norm:	Entspricht der EN 16436 für maximale
Herstellungsjahr:	Elastizität und Sicherheit. 2024 (mit Aufdruck auf dem Schlauch)



ANWENDUNG

Die Montage erfolgt zwischen Brennerhandgriff und Druckminderer und kann optional an eine Schnelkupplung angeschlossen werden.

Artikelname	Art. Nr.	VE	EAN
Gummischlauch 6 m für RoTitan	1500004792	2 Stück	4004625565452