

NEU

Set

Anwämbrenner Piezo 60

Inklusive 5m Propan-Gasschlauch und 2 Komponenten-Griff



- **ANWÄRMBRENNER-SET:** 1x Hochleistungsbrenner – oberflächenveredelt & randverstärkt mit Flammenstabilisator; 1x Propangasschlauch – 5,0 m, G 2 x 3/8" L; 1x Griffstück mit Dreiwegeventil und fixierter Pilotflamme; 1x 60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze ; 2teiliger Anwämbrenner: Am Brennerrohr werden beide Teile miteinander verschraubt



2 Komponenten Griff

- **ANWENDUNGSVORTEILE:** Der Hochleistungsbrenner für Abflam- und Heißklebarbeiten in Economy Ausführung, Niedriger Gasverbrauch durch exakte Brennereinstellung; 60 mm Brennerkopf für hervorragende Abflammergebnisse; rutschfestes und ergonomisches Arbeiten durch 2 Komponenten Griff (zwei Kunststoffkomponenten aus unterschiedlicher Härte für ein angenehmes Greifgefühl)
- **ANWENDUNGSGEBIETE:** Flämmen von Bitumenbahnen; Aufwärmen; Abflammen; Verschweißen von Folien; Teerarbeiten; Dachisolierungen; Beton- und Mauerwerkstrocknung; Biologische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung; Auch optimal zum Auftauen/ Enteisen geeignet; Europalettenveredelung & Möbelveredelung im Vintage-Style zum Selbermachen
- **ANWENDUNGSGEBIET UNKRAUTVERNICHTUNG:** Das Gerät wenige Sek in einem Abstand von ca. 3 cm über das Unkraut führen. Die Flamme erreicht 1.060°C und bringt die Zellflüssigkeit der Wurzeln zum Gerinnen wodurch diese innerhalb weniger Tage vertrocknen, ein Verbrennen ist nicht nötig. Der umweltschonende Unkrautentferner kommt komplett ohne chemische Stoffe wie Glyphosat & Co aus



5m Propan Gasschlauch

Technische Daten

Flammentemperatur: bis 1060 °C; Gasdruck: max. 4 bar, 8 kg/h,
in 2 Teile zerlegt im Karton: 445 X 145 X 85 mm / 2,02 kg

Artikelname	Art. Nr.	VE	EAN
Anwämbrenner Piezo 60	1500004926	30 Stück	4004625569467