



ENGINEERED IN
GERMANY

ecolor



Artikelnummer
EAN

1153230026
4007123686674

BESCHREIBUNG

- Steckdosenleiste mit einer permanenten Schutzkontakt-Steckdose und zwei schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit 3 voneinander unabhängigen Timern für die zwei Schutzkontakt-Steckdosen und einen für die USB Anschlüsse mit jeweils 11 wählbaren Timer-Optionen: 15min, 30min, 45min, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h oder 24h.
- Automatisch wiederholbare Timerfunktion nach 12 oder 24 Stunden und eine Anzeige der verbleibenden Zeit.
- Mit einen USB A und USB C Ladeanschluss (max. 5 V/3.1 A, 15.5 W).
- Programmierbarer Anfangszustand nach Wiederkehren des Stroms: An, Aus oder die zuletzt eingestellte Zeit/Zustand.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC
Kabellänge	1,5 m
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen gesamt	3
Max. Strombelastbarkeit	16 A
USB-Ladebuchsen	2

Max. Ausgangsstrom USB	2,1 A
Ausgangsbuchse Typ C	1
Ausgangsbuchse Typ A	1
USB A+C Leistung	15,5 W
Farbe	weiß/schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,61 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5,1 cm x 7,4 cm x 38 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,67 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	5,5 cm x 8,2 cm x 39,1 cm

LIEFERUMFANG

Ecolor Steckdosenleiste