

Premium Office-Line Steckdosenleiste 4-fach schwarz mit USB C PD 30 W und USB A 18 W, 1,8 m H05VV-F3G1,5

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.



MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE
MANUFACTURER GUARANTEE



Artikelnummer
EAN

1156250544
4007123694594

BESCHREIBUNG

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Intelligentes USB C Power Delivery Lademodul mit max. 30 W für schnelles Aufladen.
- 1x USB-A Ladebuchse mit 18 W.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC
Kabellänge	1,8 m
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen gesamt	4
Max. Strombelastbarkeit	16 A

Ausgangsbuchse Typ C	1
Ausgangsbuchse Typ A	1
USB A+C Leistung	24 W
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,8 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	10 cm x 11,5 cm x 38 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,81 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	10 cm x 15 cm x 38 cm

LIEFERUMFANG

Premium Office-Line Steckdosenleiste