



Artikelnummer 1173740008
EAN 4007123695430

BESCHREIBUNG

- Die Outdoor-Lampe bietet maximale Flexibilität als Taschenlampe, Stehlampe mit 360°-Ausleuchtung oder Stativlampe.
- Strahler mit 180° neigbarem Kopf, bis zu 1,03 m ausfahrbar.
- 360° Licht mit reduziertem Blenden und Stativlampe in einem.
- Fluoreszierende Details sorgen für einfache Auffindbarkeit im Dunkeln.
- Stufenlos dimmbar (10 %-100 %) mit Schaltstufen 50 %-100 %-Rotlicht-SOS – kompakt, klappbar und stabil mit 3 Standfüßen.
- Mit austauschbarem 18650 Akku (3000mAh, 3,6 V).
- Leuchtet auch während des Ladevorgang.
- Mit praktischer Memory-Funktion, die die zuletzt verwendete Einstellung speichert.
- Farbtemperatur stufenlos dimmbar oder anhand der Stufen 2200K-6000K-2200K einstellbar.
- UV-resistente Lampe mit integrierter Powerbank zum Aufladen von Smartphones.
- Flexible Befestigung durch klappbaren Bügel, drei Standfüße und Bodenloch für Heringe.
- Mit Tasche aus strapazierfähigem Material.
- Inklusive 1 m USB C auf C Kabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	400 lm
Leistungsaufnahme	4 W
Min.-Max. Farbtemperatur	2200 K - 6000 K
Akku-Ladezeit ca.	3 h
Anzahl der Batterien	1

Batterie Bauart	18650
Batterie Technologie	Lithium-Ion
Schutzklasse	III
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,54 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	6,6 cm x 6,6 cm x 30 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,71 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	8 cm x 8 cm x 36,5 cm

LIEFERUMFANG

Akku LED Outdoor Lampe UL 400 AT, USB C Ladekabel, Tasche

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

www.brennenstuhl.com

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.