


Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 6-fach mit USB C PD 30 W und USB A 18 W 3 m H05VV-F3G1,5

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.



MADE IN GERMANY

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE
MANUFACTURER GUARANTEE



Artikelnummer
EAN

1391030611
4007123694570

BESCHREIBUNG

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität und schlankes Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tischbein zu befestigen.
- Intelligentes USB C Power Delivery Lademodul mit max. 30 W für schnelles Aufladen.
- 1x USB-A Ladebuchse mit 18 W.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC
Kabellänge	3 m
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen gesamt	6
Max. Strombelastbarkeit	16 A

Ausgangsbuchse Typ C	1
Ausgangsbuchse Typ A	1
USB A+C Leistung	24 W
Farbe	silber/schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	2
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,01 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	8 cm x 10 cm x 49 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,02 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	8 cm x 10 cm x 49 cm

LIEFERUMFANG

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste mit USB C und USB A