

Akku LED Handlampe HL 600 AD mit Dynamo-Schnelllademöglichkeit 600+180 lm, IP54

Ideal für den Einsatz in Werkstätten, im Auto oder bei sonstigen Heimwerksarbeiten.



**ENGINEERED IN
GERMANY**



Artikelnummer
EAN

1178590200
4007123694488

BESCHREIBUNG

- LED Handlampe mit Dynamo-Schnellladefunktion.
- Perfektes Licht jederzeit, auch ohne geladenen Akku – austauschbarer Akku per USB C oder integriertem Dynamo ladbar.
- Robuste, UV-resistente Arbeitsleuchte mit Diffusor für flexible, blendfreie Flächenausleuchtung in anspruchsvollen Umgebungen.
- LED Akku Werkstattlampe mit einer COB LED.
- Die SMD LED im Leuchtenkopf verfügt über Schaltstufen von 10 %-50 %-100 %.
- Tauschbarer Standard 18650 Li-Ion 3,7 V/2,5 Ah Akku mit Akkustandsanzeige und Entladeschutz.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Zwei Magneten im 90° knickbaren Haltefuß und 360° verstellbaren Haken.
- Inklusive USB C auf USB C Ladekabel.
- Mit Netzteil Power Delivery Art. 1172640083 (nicht im Lieferumfang) schnelles Laden möglich.

Akku LED Handlampe HL 600 AD mit Dynamo-Schnelllademöglichkeit 600+180 lm, IP54

Ideal für den Einsatz in Werkstätten, im Auto oder bei sonstigen Heimwerksarbeiten.



Artikelnummer 1178590200
EAN 4007123694488

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	600 lm	Akku-Ladezeit ca.	3 h
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	180 lm	Anzahl der Batterien	1
Leistungsaufnahme	10 W	Batterie Bauart	18650
Farbtemperatur	6500 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Nenneingangsspannung	5 V	Schlagfestigkeit	IK08
Akku-Kapazität	2,5 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzart (IP)	IP54
Leuchtdauer max.	15 h	Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,6 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,44 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	5,5 cm x 87 cm x 34,2 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5,2 cm x 5,7 cm x 25,9 cm		

LIEFERUMFANG

Akku LED Handlampe HL 600 AD, USB C Ladekabel, Diffusor