



**MADE IN
GERMANY**



Artikelnummer

1154900629

EAN

4007123687398

BESCHREIBUNG

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Rückseitig praktische Aufwickelvorrückung für das Anschlusskabel.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI (Typ B allstromsensitiv) -Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Jede Schutzkontakt-Steckdose 230 V einzeln abgesichert und mit 16 A einzeln belastbar.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Anzahl der Pole (FI)	4
Kabellänge	2 m	CEE 400 V / 16 A / 3P+N+PE (5p) Steckdosen	2
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G6,0	CEE 400 V / 32 A / 3P+N+PE (5p) Steckdosen	1
Kabelfarbe	schwarz	Schutzkontakt-Steckdosen	4
Max. Strombelastbarkeit	32 A	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Leitungsschutzschalter	5	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
FI-Schalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Stecksystem Stecker	CEE 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Abisierung	LS-Schalter	Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsstrom (FI)	30 mA		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Neutraler Karton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	62 cm x 32 cm x 25 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	8,38 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	8,37 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	62 cm x 32 cm x 25 cm

LIEFERUMFANG

Tragbarer Stromverteiler IP44 Typ B