



Artikelnummer 1173110100
EAN 4007123668441

BESCHREIBUNG

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen
 - Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	3000 lm	Anzahl der Batterien	1
Leistungsaufnahme	30 W	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	6500 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schlagfestigkeit	IK08
Akku-Kapazität	5 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	7,4 V	Schutzart (IP)	IP65
Leuchtdauer max.	25 h	Farbe	schwarz
Akku-Ladezeit ca.	5 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,42 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,11 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	16,5 cm x 7 cm x 23 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5 cm x 14 cm x 21 cm		

LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 3000 MA, 1x Ladekabel, 1x Tragetasche