

Kompakt Toaster, MyMoment, Schwarz TAT3M123



Der Toaster mit praktischer einseitiger Bedienung und klappbarem Brötchenwärmer. Das ansprechende Oberflächendesign mit matt-glänzenden Highlights bringt Leben in die Küche.

- **Auftau- und Aufwärmfunktion:** taut deinen Toast auf und röstet ihn knusprig
- **Abnehmbarer und faltbarer Brötchen-Aufsatz:** Toaste mehr Gebäck auf dem vielseitigen und stabilen Brötchen-Aufsatz
- **High Lift:** auch kleine Scheiben Brot ganz einfach entnehmen
- **Leicht zugängliche Krümelschublade:** Da sich die Krümelschublade an der Vorderseite befindet, kannst du sie zum Reinigen leicht herausnehmen.
- **Automatische Abschaltung:** schaltet den Toaster aus, wenn das Brot klemmt

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	250 x 200 x 330 mm
Abmessung der Palette :	200.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton :	2
Anzahl Geräte pro Palette :	80
Nettogewicht :	0,8 kg
Bruttogewicht :	1,3 kg
Anschlusswert :	950 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	100,0 cm
Steckerart :	Schuko-/Gardym.Erdung
Abmessungen des Gerätes :	207 x 293 x 175 mm



Kompakt Toaster, MyMoment, Schwarz TAT3M123

**Der Toaster mit praktischer
einseitiger Bedienung und klappbarem
Brötchenwärmer. Das ansprechende
Oberflächendesign mit matt-glänzenden
Highlights bringt Leben in die Küche.**

Leistung

- Anschlusswert: 800-950 Watt
- Variable Bräunungsregelung
- Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse
- Automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung
- Flächenheizung

Komfort

- Für 2 Scheiben Toast
- Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste
- Aufwärmfunktion mit separater, beleuchteter Taste
- High-Lift für einfaches Entnehmen kleiner Brotscheiben
- Abnehmbarer und faltbarer Brötchen-Aufsatz für größere Brötchen
- Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels
- Beleuchtete Stopp Taste
- Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes