
Kompakt Toaster, Styline, Weiß
TAT8611N



Besondere Rösttechnik für besonderen Genuss

- **Integrierter und versenkbarer Brötchen-Aufsatz**: Toaste mehr Gebäck auf dem vielseitigen und stabilen Brötchen-Aufsatz
- **Auftau- und Aufwärmfunktion**: taut deinen Toast auf und röstet ihn knusprig
- **Automatische Brotzentrierung**: setzt den Toast mittig und sorgt für ein gleichmäßiges Röstbild
- **High Lift**: auch kleine Scheiben Brot ganz einfach entnehmen
- **IndividualRoast Selection**: neun Röststufen für den individuellen Genuss und unterschiedlichste Brotsorten

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	184x313x170 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	245 x 227 x 360 mm
Abmessung der Palette:	171.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton:	4
Anzahl Geräte pro Palette:	60
Nettogewicht:	2.5 kg
Bruttogewicht:	2.8 kg
EAN-Nummer:	4242005504831
Anschlusswert:	860 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel:	105.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung

4 242005 504831

Kompakt Toaster, Styline, Weiß
TAT8611N

Besondere Rösttechnik für besonderen Genuss

Exzellente Ergebnisse

- Anschlusswert: 860 Watt
- "Mirror Heating" / Quarzglas-Heizung für besonders schonende Röstung
- "AutoHeat Control": Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse
- Digitale Einstellung der Röststufen inkl. Aufknusper und Memory-Funktion
- IndividualRoast Selection: 9 Röststufen für unterschiedliche Brotsorten
- Automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung

Komfort

- Für 2 Scheiben Toast
- Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste
- Aufwärmfunktion mit separater, beleuchteter Taste
- High-Lift für einfaches Entnehmen kleiner Brotscheiben
- Edelstahl Brötchenaufsatz, integriert
- Herausnehmbare Krümelschublade
- Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels

Sicherheit

- Wärmeisoliertes Gehäuse
- Beleuchtete Stopp Taste
- Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes