

**Filterkaffeemaschine, MyMoment,
Schwarz
TKA2M113**



Die Kaffeemaschine mit abnehmbarem Wassertank und Warmhaltefunktion. Das ansprechende Oberflächendesign mit matt-glänzenden Highlights bringt Leben in die Küche.

- **Abnehmbarer Wassertank:** einfach und schnell direkt unter dem Wasserhahn zu befüllen.
- **Auto-off:** sicher und energiesparend, da sich das Gerät nach 40 Minuten Warmhalten automatisch ausschaltet
- **Schwenkbarer Filterträger:** der Papierfilter ist einfach zu befüllen und zu entfernen dank schwenkbarem Filterträger.
- **Tropfstopp:** keine Tropfen oder Flecken mehr, wenn du die Kanne während der Zubereitung wegnimmst.
- **Große Kannenöffnung:** für eine besonders komfortable und schnelle Reinigung

Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 347x232x295 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 408 x 268 x 283 mm
 Abmessung der Palette: 175.0 x 80.0 x 120.0
 Verpackungsmenge pro Umkarton: 1
 Anzahl Geräte pro Palette: 48
 Nettogewicht: 2.3 kg
 Bruttogewicht: 3.2 kg
 EAN-Nummer: 4242005396900
 Anschlusswert: 1200 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50/60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 80.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung



Filterkaffeemaschine, MyMoment, Schwarz TKA2M113

Die Kaffeemaschine mit abnehmbarem Wassertank und Warmhaltefunktion. Das ansprechende Oberflächendesign mit matt-glänzenden Highlights bringt Leben in die Küche.

- Füllstandsanzeige auf der Glaskanne

Leistung

- Aromaschutz-Glaskanne für 10/15 Tassen (1.25 l)
- Warmhalteplatte
- Anschlusswert: 1000-1200 Watt

Komfort

- Transparenter, abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff - Wasserstandsanzeige von außen ablesbar
- Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4)
- Tropfstopp
- Easy storage: Kabelstufach zur einfachen und schnellen Verstaung des Kabels
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter