

**Filterkaffeemaschine, MyMoment,
Rot
TKA2M114**



Die Kaffeemaschine mit abnehmbarem Wassertank und Warmhaltefunktion. Das ansprechende Oberflächendesign mit matt-glänzenden Highlights bringt Leben in die Küche.

- **Abnehmbarer Wassertank:** einfach und schnell direkt unter dem Wasserhahn zu befüllen.
- **Auto-off:** sicher und energiesparend, da sich das Gerät nach 40 Minuten Warmhalten automatisch ausschaltet
- **Schwenkbarer Filterträger:** der Papierfilter ist einfach zu befüllen und zu entfernen dank schwenkbarem Filterträger.
- **Tropfstopp:** keine Tropfen oder Flecken mehr, wenn du die Kanne während der Zubereitung wegnimmst.
- **Große Kannenöffnung:** für eine besonders komfortable und schnelle Reinigung

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	347x232x295 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	410 x 270 x 285 mm
Abmessung der Palette:	189.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton:	1
Anzahl Geräte pro Palette:	48
Nettogewicht:	2.4 kg
Bruttogewicht:	3.2 kg
EAN-Nummer:	4242005396962
Anschlusswert:	1200 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel:	80.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung



4 242005 396962

Filterkaffeemaschine, MyMoment, Rot TKA2M114

Die Kaffeemaschine mit abnehmbarem Wassertank und Warmhaltefunktion. Das ansprechende Oberflächendesign mit matt-glänzenden Highlights bringt Leben in die Küche.

- Füllstandsanzeige auf der Glaskanne

Leistung

- Aromaschutz-Glaskanne für 10/15 Tassen (1.25 l)
- Warmhalteplatte
- Anschlusswert: 1000-1200 Watt

Komfort

- Transparenter, abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff - Wasserstandsanzeige von außen ablesbar
- Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4)
- Tropfstopp
- Easy storage: Kabelstufach zur einfachen und schnellen Verstaung des Kabels
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter