

Serie 4, Staubsauger mit Beutel, Rot BGD38RD1H



BBZ02MPF Motorschutzfilter, BBZ123HD Hartbodendüse, BBZ124HD Hartbodendüse, BBZ130SA XXL Polsterdüse, BBZ131SA XXL Fugendüse, BBZ132SA Bohrdüse, BBZ156HF Hochleistungs-Hygienefilter, BBZ156UF UltraAllergy Hygienefilter, BBZ16GALL Staubsaugerbeutel (1=16 Beutel), BBZ41FGALL Staubsaugerbeutel, BBZ42TB Turbobürste für Polster 'Turbo', BBZAFGALL Staubsaugerbeutel, BHZUMAT Matratzendüse

Leistungstarker Beutelstaubsauger mit elektronischer Saugkraftregulierung und praktischem Zubehör-Clip. Nachhaltig produziert mit Teilen aus recyceltem Kunststoff.

- 10 Jahre Motorgarantie
- : Konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie „Made in Germany“.
- Flexibler Zubehör-Clip: Zubehör immer griffbereit dank direkter Aufbewahrung an Handgriff oder Saugrohr.
- Nachhaltig: Hergestellt aus 30% recyceltem Kunststoff
- , mit langlebigem Motor "Made in Germany".
- Hygiene-Filtersystem: Für saubere und gefilterte Ausblasluft.
- XL-Staubbeutelvolumen: Für seltenere Beutelwechsel und geringe Folgekosten.

Nettogewicht:	5.3 kg
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	 265x295x410 mm
Bruttogewicht:	6.0 kg
Abmessungen des verpackten Gerätes:	325 x 490 x 305 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	 265x295x410 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	325 x 490 x 305 mm
Abmessung der Palette:	 205.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette:	 36
Abmessung der Palette:	 205.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette:	 36
EAN-Nummer:	 4242005364039
Nettogewicht:	5.3 kg
Bruttogewicht:	6.0 kg
Frequenz:	50/60 Hz
Spannung:	220-240 V
Länge Anschlusskabel:	 700.0 cm
Frequenz:	50/60 Hz
Steckerart:	 Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Länge Anschlusskabel:	 700.0 cm
Steckerart:	 Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Schallleistung:	79 dB(A) re 1pW



4 242005 364039

Serie 4, Staubsauger mit Beutel, Rot BGD38RD1H

Leistungsstarker Beutelstaubsauger mit elektronischer Saugkraftregulierung und praktischem Zubehör-Clip. Nachhaltig produziert mit Teilen aus recyceltem Kunststoff.

Leistung

- 10 Jahre Motorgarantie: konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie "Made in Germany". (Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/motorgarantie>)
- PowerProtect System: für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn sich der Beutel füllt.
- Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn sich der Beutel füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten.
- Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung (bei teilgefülltem Staubbeutel) und beste Reinigungsleistung empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel vom Typ G ALL.

Hygiene

- Ersatzstaubbeutel: Typ G ALL
- Hygienefilter: für saubere Ausblasluft.

Komfort

- Umschaltbare Rollendüse
- 2-teiliges, am Saugrohr befestigtes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse
- Hartbodendüse mit weichen Borsten
- Ergo-Handgriff
- Staubbeutelvolumen: XL
- Betriebsgeräusch: 79 dB(A)
- Aktionsradius: 10 m
- Automatischer Kabeleinzug
- Staubbeutelwechselanzeige
- 4 Lenkrollen
- Park- und Abstellhilfe
- * Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/motorgarantie>
- *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSG5... / VZ5...
- Die Messungen und Berechnungen der Werte basieren auf der Verordnung (EU) Nr. 666/2013. Alle in dieser Verordnung nicht genauer beschriebenen Mess- und Berechnungsmethoden werden auf Basis der EN 60312-1:2017 ausgeführt.

¹ Bewertung gemäß ISO 14021

² Basierend auf einer durchschnittlichen Nutzung von 50 Stunden pro Jahr und bis zu 3 Mal pro Woche.