

DR-P520(GY)

OSAKA Pocket/Handheld Tragbares Digitalradio – Storm Grey

Ein ultraportables, DAB+ Mini-Radio, ausgestattet mit den neuesten Funktionen; hören Sie über den eingebauten Lautsprecher oder schließen Sie einfach Ihre Kopfhörer an



HIGHLIGHTS

Radio mit DAB+, DAB und FM mit RDS - Zertifiziert für Digital Radio Tick"

BestTune™ kombiniert FM, DAB und DAB+ zu einer einzigen Senderliste und wählt den Dienst automatisch abhängig von der Signalstärke

SlideShow zeigt Bilder und Informationen des Radiosenders an (wenn diese ausgestrahlt werden)

Speicher für 120 Sender (40 BestTune, 40 DAB, 40 UKW)

Kabelloses Bluetooth 5.3-Musikstreaming

2" Farbdisplay mit Dimmfunktion

Stromversorgung über USB-C oder den integrierten Lithium-Ionen-Akku

Eingebauter Lautsprecher – oder benutzen Sie die Kopfhörerbuchse für persönliches Hörvergnügen

Mit der Teleskopantenne und der Tastensperre können Sie das Radio in Ihrer Tasche tragen

Doppelter Alarm

digitalradio
tick

dab+

SlideShow

BestTune™

Bluetooth



SHARP
Be Original.

Audio-Produkteigenschaften

Sendervoreinstellungen	Speicher für 120 Sender (40 BestTune, 40 DAB, 40 FM)
Sendereinstellung	Automatisches Abstimmen/Scannen
Antenne	Ja
Datum/Uhrzeit-Update	Ja
Systemsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Niederländisch
LCD-Display	Ja

Audiosysteme

Audio-Decoder	AAC
---------------	-----

E/A-Systeme

Audio-Ausgang/Kopfhörerbuchse (3,5 mm)	Ja
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP
Bluetooth codecs	SBC
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.3

Design

Übertragssystem	Tragriemen
Dimmbares Display	Ja
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Grau
Material der Vorderseite	Plastic
Tischgerät	Ja
Tragbar	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja

Leistungs Informationen

Leistungsanforderungen	5V = 2A USB-C
Stromverbrauch (W)	5
Stand-by-Stromverbrauch (W)	<0.5
Stromverbrauch im Aus-Modus (W)	<0.005
Eingebauter Akku	Ja
Eingebauter Batterietyp	Lithium-Ionen
Betriebsdauer Batterie (Std.)	12
Ladezeit des Akkus (std)	4
Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE and UKCA

Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	130 x 70 x 26
Gerätegewicht (kg)	0.16
Packungsinhalt	Haupteinheit, Stromkabel USB-C auf USB-C, Micro-USB zu USB-C Adapter, Benutzerdokumentation
Kartongröße (B x H x T in mm)	169 x 113 x 75
Bruttogewicht (kg)	0.4
Export carton	Ja
Anzahl der Einheiten pro Exportkarton (Stück)	6
Größe Exportkarton (B x H x T in mm):	235 x 240 x 178
Export Karton Bruttogewicht (kg)	3
Export Carton ITF-14	64974019204453
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	168
Einheiten auf UK-CHEP-Palette 1,8 m	208
EAN	4974019204451

