



Business BE248CFN

EAN 4711387649251


Produkt Nummer 90LM0AJ0-B02K70



- 24.1-Zoll-WUXGA(1920×1200) rahmenloses IPS-Panel mit großen Betrachtungswinkeln und 100% sRGB.
- SmoothMotion 100Hz Bildwiederholrate für ein nahtloses Seherlebnis ohne Tearing.
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, USB-C, DisplayPort, DisplayPort-Ausgang für Daisy-Chain, Kopfhörerbuchse, USB-Hub und RJ45-LAN-Anschluss für größtmögliche Flexibilität.
- Der USB-C-Anschluss ermöglicht das einfache Andocken des Laptops für die Datenübertragung und das Videosignal zum Display sowie das Aufladen des Laptops über nur ein Kabel.
- Ergonomisches Design mit +35° ~ -5° Neigung, ±180° Drehung, ±90° Schwenkung und 130 mm Höhenverstellung für ein komfortables Betrachtungserlebnis



12 kWh/1000h



2019/2013



Technische Daten Business BE248CFN

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	61,2 cm (24.1")
Display-Auflösung:	1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:10
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	WUXGA
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	5 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1500:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Display-Oberfläche:	Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,27 x 0,27 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	51,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	32,4 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 130 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	61 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1

Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	531,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	211,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	473,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	5,8 kg
Breite (ohne Standfuß):	531,8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	40 mm
Höhe (ohne Standfuß):	350 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	4,05 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	C
Energieeffizienzklasse (HDR):	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	12 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	14,85 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzsкала:	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur:	0 – 40 °C

Netzwerk	
----------	--



Ethernet/LAN:	Ja
---------------	----

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	610 mm
Verpackungstiefe:	140 mm
Verpackungshöhe:	414 mm
Paketgewicht:	8,5 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Einstellbare Höhe (max.):	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	90 – -90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	180 – -180°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	35 – -5°

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja
--------------------	----

Sonstige Funktionen

Markenspezifische Technologien:	Augenpflege+, SPLENDID
Anzahl:	1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:	1

Design

Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
-----------------------------	--