



ZenScreen Duo OLED MQ149CD

EAN 4711387721551


Produkt Nummer 90LM0AKV-B01N70



- Zwei 14-Zoll-OLED-Panels mit einer Auflösung von 1920×1200 und einem Seitenverhältnis von 16:10, die einen 21-Zoll-Arbeitsbereich schaffen
- Außergewöhnliche visuelle Qualität mit 100% DCI-P3 Farbraum, Delta-E <2 Farbgenauigkeit und DisplayHDR 400 True Black Zertifizierung
- Ultra-portables Design und ein geringes Gewicht von 1,07 kg
- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, mit einem robusten 360°-Scharnier, einer Standard-Stativhalterung und einem integrierten ausklappbaren Ständer, der sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden kann
- DisplayWidget Center ermöglicht automatische Bildschirmdrehung



9 kWh/1000h



2019/2013



Technische Daten ZenScreen Duo OLED MQ149CD

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	35,6 cm (14")
Display-Auflösung:	1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:10
Bildschirmtechnologie:	OLED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	WUXGA
Panel-Typ:	OLED
Reaktionszeit:	1 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	100000:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (peak):	500 cd/m ²
Helligkeit (typisch):	400 cd/m ²
Messungsart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche:	Glanz
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Bildwinkel, horizontal:	176°
Bildwinkel, vertikal:	176°
Pixel Abstand:	0,16 x 0,16 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	30,2 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	18,9 cm
Bildschirmdiagonale (cm):	36 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard:	DCI-P3
Farbskala:	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Nein
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:	1

HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß):	319 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	15 mm
Höhe (ohne Standfuß):	212 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	1,07 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	C
Energieeffizienzklasse (HDR):	C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	9 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	13 W
Stromverbrauch (Standby):	0,3 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzsкала:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	460 mm
Verpackungstiefe:	124 mm
Verpackungshöhe:	320 mm
Paketgewicht:	2,6 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington

Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien:	SPLENDID

Design	
Marktpositionierung:	Verbraucher



Produktfarbe:	Silber
---------------	--------

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Spiel-Modus:	Ja
--------------	----

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
-----------------------------	---