
ZenScreen MB27ACF



EAN 4711387782613
Produkt Nummer 90LM0AU5-B01A71

- 27-Zoll-QHD-IPS-Display mit ultraschlankem Profil und geringem Gewicht für mühelose Portabilität
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten und Zubehör, darunter ein integrierter Tragegriff/Kickstand, eine höhenverstellbare C-Klemme mit Z-Achseneinstellung und ein Trennhaken-Kit für flexible Platzierung
- Zu den umfangreichen Anschlussmöglichkeiten gehören ein voll funktionsfähiger USB-C® mit 70 Watt Leistung, HDMI® und ein Kopfhöreranschluss
- Leistungsstarkes 2.1-Kanal-Audio mit Subwoofer für außergewöhnlich ausgewogenen Klang
- Umweltfreundliches Design mit ENERGY STAR®-zertifizierter Energieeffizienz und verpackt in FSC®-zertifiziertem Papier



Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Technische Daten ZenScreen MB27ACF

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Quad HD
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	5 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1500:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	300 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,233 x 0,233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 111 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	69 cm
Farbraumstandard:	sRGB
Farbskala:	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	70 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	611 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	301 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	756 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	4,81 kg
Breite (ohne Standfuß):	611 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	28 mm
Höhe (ohne Standfuß):	387 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	2,98 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	D
Energieeffizienzklasse (HDR):	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	19 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzskala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	690 mm
Verpackungstiefe:	156 mm
Verpackungshöhe:	460 mm
Paketgewicht:	7,5 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	75 x 75 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Einstellbare Höhe (max.):	18 cm

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-90 – 90°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°

Sonstige Funktionen

Markenspezifische Technologien:	SPLENDID

Design

Marktpositionierung:	Haus
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
RMS-Leistung:	1,5 W

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.