



Business VA249QGS

EAN 4711387794920

Produkt Nummer 90LM02W1-B01171



- 23.8-Zoll Full HD (1920×1080) rahmenloses Design mit IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel
- SmoothMotion 120Hz Bildwiederholrate und 1ms MPRT liefern ein nahtloses visuelles Erlebnis ohne Tearing durch die Aktivierung von VRR (variable Bildwiederholrate)
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DisplayPort und VGA sowie Kopfhöreranschluss
- VESA-Wandmontage, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen
- Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für ein komfortables Seherlebnis



Technische Daten Business VA249QGS

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	1 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1500:1
Maximale Bildwiederholrate:	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Messungsart der Reaktionszeit:	MPRT (Reaktionszeit bei bewegten Bildern)
Reaktionszeit (MPRT):	1 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 150 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 120 Hz
Farbraumstandard:	sRGB
Farbskala:	99%
sRGB Abdeckung (klassisch):	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1

HDMI-Version:	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
PC Audio-Eingang:	Ja
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	540 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	211 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	457 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	4,8 kg
Breite (ohne Standfuß):	540 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	48 mm
Höhe (ohne Standfuß):	323 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	3,05 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	D
Energieeffizienzklasse (HDR):	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	14 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Netzteiltyp:	Intern
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	600 mm
Verpackungstiefe:	141 mm
Verpackungshöhe:	412 mm
Paketgewicht:	6,3 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
-----------	--



VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Einstellbare Höhe (max.):	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-180 – 180°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 35°

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja
--------------------	----

Sonstige Funktionen

Zertifizierung:	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
-----------------	--

Design

Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
-----------------------------	--