



Business VA24DQFS Toolless

EAN 4711387754122

Produkt Nummer 90LM0540-B01371



- 23.8-Zoll Full HD (1920×1080) rahmenloses Design mit IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel
- SmoothMotion 100Hz Bildwiederholrate und 1ms MPRT liefern ein nahtloses visuelles Erlebnis ohne Tearing durch die Aktivierung von VRR (variable Bildwiederholrate)
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI und DisplayPort sowie Kopfhöreranschluss
- VESA-Wandmontage, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen
- Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für ein komfortables Seherlebnis + werkzeuglose Montage



Technische Daten Business VA24DQFS Toolless

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	1 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Messungsart der Reaktionszeit:	MPRT (Moving Picture Response Time)
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 110 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	61 cm
Farbraumstandard:	sRGB
Farbskala:	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4

Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
PC Audio-Eingang:	Ja
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	539,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	211,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	457 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	5,1 kg
Breite (ohne Standfuß):	539,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	54,1 mm
Höhe (ohne Standfuß):	325,1 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	3,35 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	C
Energieeffizienzklasse (HDR):	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	11 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	668 mm
Verpackungstiefe:	416 mm
Verpackungshöhe:	137 mm
Paketgewicht:	7,6 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja



Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Einstellbare Höhe (max.):	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-180 – 180°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 35°

Sonstige Funktionen

Markenspezifische Technologien:	SPLENDID, Augenpflege+
---------------------------------	------------------------

Design

Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz

Rahmenloses Design:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
-----------------------------	--