



ProArt A1 LED



EAN 4718017816120

Produkt Nummer 90LJ00G0-B00270

- Außergewöhnliche Farbgenauigkeit: Der weltweit erste Calman-verifizierte Projektor, ab Werk vorkalibriert für einen Farbunterschied von $\Delta E < 2$
- Breite Farbraumabdeckung: Deckt 98% der sRGB- und REC.709-Farbräume ab
- Lichtstarke FHD-Darstellung: LED-Lichtquelle mit 3000 Lumen und einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- Drahtloses Mirroring: Nahtloses Streaming mit Unterstützung für iOS-, Android- und Windows 10-Geräte
- Vielseitige Steuerung: Vier-Ecken- und 2D-Trapezkorrektur sowie 1,2-facher Zoomfaktor für große Projektionen auf engem Raum



Technische Daten ProArt A1 LED

Bildschirm	
Eingebautes Display:	Nein
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
DVI Anschluss:	Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:	2
Audioeingang (L, R):	1
Serielle Schnittstelle:	RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:	Volle Größe
HDMI-Version:	2.0
Audio (L,R) Out:	1
Objektiv	
Fokus:	Manuell
Zoom-Fähigkeit:	Ja
Zoomtyp:	Manuell
Projektionsverhältnis:	1.3:1 ~ 1.56:1
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht:	5,7 kg
Breite:	405 mm
Tiefe:	283 mm
Höhe:	99 mm
Verpackungsbreite:	560 mm
Verpackungstiefe:	430 mm
Verpackungshöhe:	274 mm
Paketgewicht:	8,1 kg
Leistung	
Energiequelle:	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	370 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (max.):	370 W
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:	10 – 90%

Netzwerk	
Smart-TV:	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Nein
WLAN:	Ja
Projektor	
Projektorhelligkeit:	3000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:	DLP
native Auflösung des Projektors:	1080p (1920×1080)
Kontrastverhältnis:	800:1
Natives Seitenverhältnis:	4:3
Unterstützte Seitenverhältnisse:	4:3, 16:10, 16:9
Projektionsabstand:	1,15 – 5,7 m
Anzahl der Farben:	1,07 Milliarden Farben
Farbskala:	98%
Video	
Full-HD:	Ja
3D:	Ja
Speichermedium	
Integrierter Kartenleser:	Nein
Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC, HDMI
Tragetasche:	Ja
Verpackungsinhalt:	Carrying Bag HDMI Cable Power Cord Adaptor Warranty Card QSG Remote Control WiFi Dongle
Design	
Produkttyp:	Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:	Präsentation
Produktfarbe:	Schwarz
Platzierung:	Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperr-Slot:	Ja



Merkmale	
Geräuschpegel:	32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):	28 dB
HDCP:	Ja
Bildschirmspiegelung:	Ja
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja

RMS-Leistung:	10 W
---------------	------

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS):	85286200

Lichtquelle	
Typ der Lichtquelle:	LED
Lebensdauer der Lichtquelle:	30000 h
Anzahl Lampe(n):	1 Lampen