



ZenBeam L2

EAN 4711081970712

Produkt Nummer 90LJ00I5-B01070



- 960 LED-Lumen Leistung und native Full HD-Auflösung, plus 4K-Kompatibilität
- Das Short-Throw-Objektiv projiziert ein 40-Zoll-Bild aus einem Meter Entfernung und ein 120-Zoll-Bild aus drei Metern Entfernung
- Inklusive Google zertifizierter Android 12 TV-Box mit vorinstalliertem Netflix
- Anschlussmöglichkeiten: Chromecast, HDMI, ein USB-C mit DP Alt Modus und ein USB-C zum Aufladen, USB Typ-A (5 V/1,5 A) und Kopfhöreranschluss
- ASUS Light Wall enthält 26 verschiedene Cinemagraphs für variable Umgebungen



Technische Daten ZenBeam L2

Bildschirm

Eingebautes Display:	Nein
----------------------	------

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
DVI Anschluss:	Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:	2
HDMI-Steckverbindertyp:	Micro
Menge USB 2.0-Anschlüsse:	1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:	1
Kopfhörerausgänge:	1

Objektiv

Fokus:	Auto
Zoomtyp:	Fixed
Projektionsverhältnis:	1.2:1
Offset:	100%

Gewicht und Abmessungen

Gewicht:	1,57 kg
Breite:	132 mm
Tiefe:	132 mm
Höhe:	172 mm
Verpackungsbreite:	210 mm
Verpackungstiefe:	177 mm
Verpackungshöhe:	265 mm
Paketgewicht:	2,8 kg

Leistung

Energiequelle:	USB
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (max.):	90 W
Akku-/Batterietechnologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:	3,5 h

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:	20 – 90%

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Nein
---------------------------------	------

Projektor

Projektorhelligkeit:	960 LED-Lumen
Projektionstechnologie:	DLP
native Auflösung des Projektors:	1080p (1920×1080)
Kontrastverhältnis:	400:1
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Projektionsflächenkapazität:	762 – 3048 mm (30 – 120")
Unterstützte Seitenverhältnisse:	4:3, 16:9
Projektionsabstand:	0,8 – 3,2 m
Anzahl der Farben:	16,7 Millionen Farben
Trapezkorrektur, horizontal:	-30 – 30°
Trapezkorrektur, vertikal:	-40 – 40°
Farbskala:	120%

Video

Full-HD:	Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160

Speichermedium

Integrierter Kartenleser:	Nein
---------------------------	------

Akku/Batterie

Batteriekapazität:	65 Wh
--------------------	-------

Design

Produkttyp:	Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung:	Tragbar
Produktfarbe:	Navy
Platzierung:	Zimmerdecke, Desktop, Stativ

Merkmale

Geräuschpegel:	30 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):	28 dB
HDCP:	Ja
Voreingestellte Modi:	Hell, Spiel, Standard, Theater
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja



Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Video-Apps:	Netflix

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
--------------------------	----

RMS-Leistung:	10 W
---------------	------

Lichtquelle

Typ der Lichtquelle:	LED
Lebensdauer der Lichtquelle:	30000 h