

Akku-Freischneider

DUR368LZX3

2x18V • Rundhandgriff • 0-6.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Akku-Freischneider für präzise Ausputzarbeiten

Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung. Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.



18V 18V 36V LXT BL MOTOR ADT AFT

Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 / 255 / 350 mm
Gewicht inkl. Akku	3,9 - 4,5 kg
Fadenstärke	2,0 - 2,4 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	86,0 - 89,2 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	74,7 - 76,4 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,6 dB(A)
Produktabmessung (L x B x H)	1758 x 362 x 231 mm
Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	31 / 52 / 90 min
Handgriff	L
Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor sofort bei blockierendem Bohrer
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung, zusätzlich 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Motorbremse
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381772655

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

125516-5

Schultergurt einfach



198383-1

Messerkopf Kunststoff



455815-4

Schutzhaube Messer



455926-5

Schutzhaube Fadenkopf



783013-3

Montageschlüssel 16 - 17



783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



783217-7

6-kant-Stiftschlüssel 5mm



831304-7

Zubehörbeutel



D-66008

4-Zahn-Schlagmesser



Optionales Zubehör

125516-5

Schultergurt einfach



197295-5

Umbauset Faden



197295-5

Umbauset Faden



198383-1

Messerkopf Kunststoff



198383-1

Messerkopf Kunststoff



198426-9

Ersatzmesser Kunststoff



783013-3

Montageschlüssel 16 - 17



783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



831304-7

Zubehörbeutel



D-66008

4-Zahn-Schlagmesser



D-66014

4-Zahn-Schlagmesser



D-66020

Dickichtmesser



D-66036

Dickichtmesser



D-66058

Schlagmesser 2-Zahn



D-66064

Schlagmesser 2-Zahn



E-01769

Mähfaden Four-Leaf



E-01775

Mähfaden Four-Leaf



E-01797

Mähfaden Four-Leaf



E-01806

Mähfaden Four-Leaf

