Strong SRT 420, Amlogic, 2 GHz, Cortex-A35, 2048 MB, DDR4, 8 GB

Android TV and terrestrial Receiver in ONE Box



Gruppe	DVD-/BluRay Player / -Recorder / Set-Top-Boxen
Hersteller	Strong
Hersteller Art. Nr.	SRT420
EAN/UPC	9120072373695

Beschreibung

Strong SRT 420. Prozessorhersteller: Amlogic, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz, Prozessor Architektur: Cortex-A35. Speicherkapazität: 2048 MB, Interner Speichertyp: DDR4. Interne Speicherkapazität: 8 GB, Speichermedien Typ: eMMC, Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash). Grafikkarte: Mali-G31. Installiertes Betriebssystem: Android, Video-Apps: Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube, Unterstützte Videoformate: HEVC/H.265

Hauptmerkmale

	Allgemein
Prozessorhersteller	Amlogic
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Prozessor Architektur	Cortex-A35
Speicherkapazität	2048 MB
Interner Speichertyp	DDR4
Interne Speicherkapazität	8 GB
Speichermedien Typ	eMMC
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Grafikkarte	Mali-G31
Installiertes Betriebssystem	Android
Video-Apps	Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Unterstützte Videoformate	HEVC/H.265

Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
HDMI	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2

© 2025 Conrad Electronic SE | Klaus-Conrad-Strasse 1 | 92240 Hirschau | +49 9604 408111 | businessbetreuung@conrad.biz

USB-Version	2.0
S/PDIF-Ausgang	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.0
	Leistungen
Produktfarbe	Schwarz
HD-Typ	4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
	Speichermedium
Interne Speicherkapazität	8 GB
Speichermedien Typ	eMMC
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
	Software
Installiertes Betriebssystem	Android
Version des Betriebsystems	11
Video-Apps	Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Unterstützte Videoformate	HEVC/H.265
	Prozessor
Prozessorhersteller	Amlogic
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Anzahl Prozessorkerne	4
Prozessor Architektur	Cortex-A35
	Gewicht und Abmessungen
Breite	122 mm
Tiefe	122 mm
Höhe	23 mm
Gewicht	170 g
	Energie
Netzteil Eingansgsspannung	110 - 240 V
Netzteilfrequenz	50/60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom	1 A
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
Stromverbrauch (max.)	7 W
	Lieferumfang
Fernbedienung enthalten	Ja
Akkutyp Fernbedienung	AAA

Anzahl der Batterien der Fernbedienung	2
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten	Ja
AC-Netzadapter	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI
	Speicher
Speicherkapazität	2048 MB
Interner Speichertyp	DDR4
	Grafik
Grafikkarte	Mali-G31
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 70 °C

© 2025 Conrad Electronic SE | Klaus-Conrad-Strasse 1 | 92240 Hirschau | +49 9604 408111 | businessbetreuung@conrad.biz