

Produktdatenblatt

Product Data Sheet

Mikrowellen Bewegungsmelder bis zu 15m max. 300W / 1200W IP20



Basis Daten

Base Data

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	MB151
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx
IP-Schutzklasse <i>IP Protection Class</i>	IP20

Elektrische Daten

Electrical Data

Maximale Leistung in W <i>Maximum wattage in W</i>	0,9
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	220 - 240
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50/60
Betriebstemperatur in °C <i>Working temperature in °C</i>	-20 ... +40

Photometrische Daten

Photometrical Data

Schaltleistung (Glühlampe, Halogen) <i>Switching power (incandescence, halogen)</i>	Max. 1200
Schaltleistung (Leuchtstofflampe, LED, Energiesparlampe) <i>Switching power (fluorescence, LED Light, energy saving lamp)</i>	Max. 300

Produktausführung

Product Specification

Erfassungsbereich Wandmontage <i>Detection area wall mounting</i>	180° (5m – 15m)
Erfassungsbereich Deckenmontage <i>Detection area ceiling mounting</i>	360° (1m – 8m)
Leuchtdauer <i>Luminous period</i>	Min. 10s / max. 12min

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Länge in mm <i>Length in mm</i>	54,5
Breite in mm <i>Width in mm</i>	39,4
Höhe in mm <i>Height in mm</i>	25
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	35

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
MB151	4251351806681	1	50 x 37 x 80	41	0,15
MB151	4251351806681	100	340 x 235 x 270	6320	21,57